



31969100 Philips Hue Fugato single spot white 1x4.2W 240V

Dekorative Spot-Beleuchtung für ein gemütliches Ambiente im Wohnbereich, ausgestattet mit einem designvollen Leuchtring, für die direkte und indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung, Spielen Sie mit Licht und wählen Sie eine aus 16 Millionen Farben in der Hu

Technische Daten

Max. Wattage	4,2
Sockel	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Volt	240
Lumen	350
Kelvin	2000 - 6500

Artikeldaten

Flammenanzahl	1
---------------	---

Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Weiss
Dimmeffekt	Stufenlos dimmbar via Hue App, 50.000 Weisschattierungen möglich

Energieeffizienz

Kategorie	E
Inkl. Batterie	
Inkl. Dimmschalter	
Inkl. Bridge	Nein

Codes

EAN Artikel	8720169319691
Bestellnummer (EOC)	31969100
10NC	9290038107

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	8,20	8,20	16,30
Verpackung in cm (H/B/T)	20,80	14,30	14,30

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0,28
Artikel mit Verpackung / kg	0,56

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	Keine Angabe
Höhenverstellbar	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja