



31981300 Milliskin Hue recessed R. Alu 3x4.2W - UVP: 109,99 EUR

Kompatibel mit dem Hue App System, steuerbar über App oder dem Hue Dimmschalter, 4 vorprogrammierte Lichtrezepte, Lichtfarbe 2200-6500 Kelvin

Technische Daten

Max. Wattage	12,6
Sockel	GU10
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Volt	220-240
Lumen	1200
Kelvin	2200-6500

Codes

EAN Artikel	8720169319813
EAN Verpackungseinheit	8720169319820
Bestellnummer (EOC)	31981300
Interne Nr. Signify (GPC)	929003810901

Artikeldaten

Flammenanzahl	3
Zolltarifnummer	94052099
Herkunftsland	PL

Mengen

Kleinste Bestellmenge	3
Anzahl Packs pro VPE	3
Anzahl VPE pro Palettenlage	15
Anzahl Lagen pro Palette	3
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	45

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,00	9,00	9,00
Verpackung in cm (H/B/T)	10,00	21,90	20,90
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	32	21,9	23
Palette in cm (H/B/T)	101,00	80,00	120,00

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	Silber
Farbgebung	Aluminium
Dimmeffekt	50.000 Weisschattierungen

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0,20
Artikel mit Verpackung / kg	0,30
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe 2,73
Palette (brutto)/kg	248,00

Energieeffizienz

Kategorie

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	
Inkl. Dimmschalter	
Inkl. Bridge	Nein

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,66 CHF



8 7 2 0 1 6 9 3 1 9 8 1 3