



Beschriftungsgerät für das Homeoffice

PT-N25BT

www.brother.de
www.brother.at

Beschriftungsgerät für alles rund ums Büro

Kompaktes, leichtes und einfach zu bedienendes Beschriftungsgerät. Ideal für die Organisation von Zuhause und im Büro. Mit der integrierten Tastatur können Etiketten schnell und mühelos nach Bedarf erstellt werden. Alternativ können Etiketten auch über die Bluetooth-Schnittstelle mit der Design&Print2 App erstellt und gedruckt werden.

Dank einer Vielzahl an Schriftarten und Rahmen, kreativen Symbolen und unterschiedlichen Farbbändern können Sie Ihre Etiketten ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack gestalten.

PT-N25BT



Merkmale:

- Etiketten direkt über die Tastatur, die Design&Print2 App oder die Software P-touch Editor am Computer erstellen
- Integriertes LC-Display zur einfachen Etikettenbearbeitung und Druckvorschau
- Inklusive 3 Schriftarten, 15 Rahmen und 250 Symbolen zur individuellen Gestaltung
- Bis zu 12 mm breite Etiketten in verschiedenen Farben
- Mit manueller Schneideeinheit



Allgemein	Lieferumfang PT-N25BT, 12 mm Btag Schriftband (schwarz auf weiß, 4m lang), Benutzerhandbuch		Sprachen 20 (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, brasilianisches Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch)	
Abmessungen	Maße (B) x (T) x (H) 152 mm x 150 mm x 72 mm (nur Gerät)		Gewicht (Kg) 0.47 kg	
Drucken	Max. Druckauflösung 180 dpi / 64 Punkte		Max. Druckweite (mm) 12 mm	Schneideeinheit Manuell
	Max. Druckgeschwindigkeit 12 mm/Sekunde		Max. Druckhöhe (mm) 9 mm	Schneidevorrichtung Schneideklinge
Design	Modellart Desktop		Tastatur QWERTZ	Tasten-Aufdruck Symbol
	Farben des Gehäuses Weiß & Blau		Material der Tastatur Gummi	Anzahl der Tasten 58
Display	Display Maße 58 mm x 24 mm		Display Kontrast Ja (-2, -1, 0, +1, +2)	Sichtbarer Text auf Display 1 Zeile à 16 Zeichen
	Display Spezifikation Text, 128 x 16 Punkte		Vorschau Text- und Schriftbandlänge	
Stromversorgung	Batterien 6 x AAA (LR03/Ni-MH) Nicht enthalten		Netzadapter AD-24ES	Automatisches Abschalten Nach ~5min

Konnektivität

Schnittstellen

Bluetooth
(Niedrigenergie)

App-Kompatibilität

P-touch Design&Print 2
iOS/Android

Speicher

Speicherorte für Etiketten
10

Etikettengestaltung

**Anzahl der Zeichen
(ohne Leerzeichen)**
459

**Anzahl der Akzent-
Alphabete**
147

**Anzahl von
Symbolen**
250

Größe

Groß / Mittel / Klein

Zeichenbreiten

3 Arten (x1/2, x1, x2)

Schriftarten

3 Arten
(Helsinki, Brussels,
Berlin)

Schriftstile

7 Arten (Normal, Fett, Umriss,
Schatten, Kursiv, Kursiv +
Fett, Vertikal)

Rahmen

15

Unterstreichen

Ja

Etikettenformat

Textpuffer
Max. 80 Zeichen

Mehrzeiliger Druck (Max.)
2 Zeilen

Minimale Etikettenlänge
26 mm

Längeneinstellung

Ja
Eigenständig (30 mm)
Bluetooth (30-300 mm)

Randeinstellung

Ja (20 mm, 12 mm, 4 mm,
Kettendruck)

Horizontale Ausrichtung

Links, Zentriert

Text einfügen/überschreiben

Nur einfügen

Drucken (Software)

Mehrfachausdruck
Ja (1-20)

Spiegeldruck
Ja

Nummerierung
Ja (1-10)

Druckvorschau
Ja

Vertikales Drucken

Ja