



# Beschriftungsgerät für die Organisation zu Hause

PT-N10

[www.brother.de](http://www.brother.de)  
[www.brother.at](http://www.brother.at)

# Beschriftungsgerät für die Organisation zu Hause

Kompaktes, leichtes und mobiles Beschriftungsgerät. Perfekt für die Organisation zu Hause oder um die Schulmaterialien der Kinder für den Schulbeginn vorzubereiten. Individuelle Schriftbänder können schnell und mühelos mit der eingebauten Tastatur erstellt werden.

Mit einer Vielzahl von Schriftarten und Rahmen, Symbolen zur individuellen Gestaltung und einer vielfältigen Auswahl an bunten Schriftbändern können Etiketten vollständig personalisiert werden, um den individuellen Geschmack zu treffen.

**PT-N10**



## Merkmale:

- Etiketten direkt über die integrierte Tastatur entwerfen
- Kompaktes Modell für den mobilen Einsatz zu Hause
- Integriertes LC-Display zur einfachen Etikettenbearbeitung
- Inklusive 3 Schriftarten, 10 Rahmen und 200 Symbolen zur individuellen Gestaltung
- Bis zu 12 mm breite Etiketten in verschiedenen Farben
- Mit manueller Schneideeinheit



|                           |                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>          | <b>Lieferumfang</b><br>PT-N10, 12 mm Btag<br>Schriftband (schwarz auf weiß, 4m lang), Benutzerhandbuch |                                       | <b>Sprachen</b><br>20 (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, brasilianisches Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch) |                                                            |
|                           |                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| <b>Maße &amp; Gewicht</b> | <b>Maße (B) x (T) x (H)</b><br>118 mm x 191 mm x 71 mm<br>(nur Gerät)                                  |                                       | <b>Gewicht (Kg)</b><br>0.45 kg                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| <b>Drucken</b>            | <b>Max. Druckauflösung</b><br>180 dpi / 64 Punkte                                                      |                                       | <b>Max. Druckweite (mm)</b><br>12 mm                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Schneideeinheit</b><br>Manuell                          |
|                           | <b>Max. Druckgeschwindigkeit</b><br>9 mm/Sekunde                                                       |                                       | <b>Max. Druckhöhe (mm)</b><br>7 mm                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Schneidevorrichtung</b><br>Schneideklinge               |
| <b>Design</b>             | <b>Modellart</b><br>Handmodell                                                                         | <b>Tastatur</b><br>QWERTZ             | <b>Tasten-Aufdruck</b><br>Symbole                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|                           | <b>Farben des Gehäuses</b><br>Weiß & Blau                                                              | <b>Material der Tastatur</b><br>Gummi | <b>Anzahl der Tasten</b><br>45                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
| <b>Display</b>            | <b>Display Maße</b><br>52mm x 27mm                                                                     |                                       | <b>Display Kontrast</b><br>Ja (-2, -1, 0, +1, +2)                                                                                                                                                                                                                                | <b>Sichtbarer Text auf Display</b><br>12 Zeichen x 1 Zeile |
|                           | <b>Display Spezifikation</b><br>Text, 5 x 7 Punkte                                                     |                                       | <b>Vorschau</b><br>Text- und Schriftbandlänge                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| <b>Stromversorgung</b>    | <b>Batterien</b><br>6 x AAA (LR03/Ni-MH)<br>Nicht enthalten                                            |                                       | <b>Automatische Stromabschaltung</b><br>Nach ~ 5 min                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|                           |                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |

## Speicher

### Speicherort für Etiketten

10

## Etikettengestaltung

### Anzahl der Zeichen (ohne Leerzeichen)

409

### Anzahl der Akzentbuchstaben

147

### Anzahl der Symbole

200

### Schriftgrößen

Groß / Medium / Klein

### Schriftbreiten

3 (x1/2, x1, x2)

### Schriftarten

3 (Helsinki, Brussels,  
Berlin)

### Schriftstile

6 (Normal, Fett, Schatten, Kursiv,  
Kursiv + Fett, Vertikal)

### Rahmen

10

### Unterstreichen

Ja

## Funktionen

### Textpuffer

Max. 80 Zeichen

### Max. Anzahl Zeilen

2 Zeilen

### Minimale Etikettenlänge

26mm

### Längeneinstellung

Ja (30mm)

### Randeinstellung

Ja (20mm, 12mm, 4mm,  
Kettendruck)

### Horizontale Ausrichtung

Links, Zentriert

### Text einfügen/überschreiben

Nur einfügen

## Drucken (Software)

### Mehrfachausdruck

Ja (1-20)

### Druckvorschau

Ja

### Vertikales Drucken

Ja