



Beschriftungsgerät für den Alltag

PT-N20

www.brother.de
www.brother.at

Beschriftungsgerät zur alltäglichen Organisation

Kompaktes, leichtes und benutzerfreundliches Beschriftungsgerät – ideal für die umfassende Organisation zu Hause. Individuelle Schriftbänder lassen sich mit der integrierten Tastatur schnell und mühelos nach Bedarf erstellen.

Dank einer Vielzahl von Schriftarten und Rahmen, kreativen Symbolen und farbigen Bändern zur Auswahl können Etiketten individuell und nach persönlichem Geschmack gestaltet werden.

PT-N20



Merkmale:

- Etiketten direkt über die integrierte Tastatur entwerfen
- Integriertes LC-Display zur einfachen Etikettenbearbeitung und Druckvorschau
- Inklusive 3 Schriftarten, 15 Rahmen und 250 Symbolen zur individuellen Gestaltung
- Bis zu 12 mm breite Btag Schriftbänder in verschiedenen Farben
- Mit manueller Schneideeinheit



Allgemein	Lieferumfang PT-N20, 12 mm Btag Schriftband (schwarz auf weiß, 4m lang), Benutzerhandbuch		Sprachen 20 (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, brasilianisches Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch)	
Maße & Gewicht	Maße (B) x (T) x (H) 152 mm x 150 mm x 72 mm		Gewicht (Kg) 0.47 kg	
Drucken	Max. Druckauflösung 180 dpi / 64 Punkte		Max. Druckweite (mm) 12 mm	Schneideeinheit Manuell
	Max. Druckgeschwindigkeit 12 mm/Sekunde		Max. Druckhöhe (mm) 9 mm	Schneidevorrichtung Schneideklinge
Design	Modellart Desktop		Tastatur QWERTZ	Tasten-Aufdruck Symbol
	Farben des Gehäuses Weiß & Blau		Material der Tastatur Gummi	Anzahl der Tasten 58
Display	Display Maße 58 mm x 24 mm		Display Kontrast Ja (-2, -1, 0, +1, +2)	Sichtbarer Text auf Display 1 Zeile à 16 Zeichen
	Display Spezifikation Text (128 x 16 Punkte)		Vorschau Text- und Schriftbandlänge	
Stromversorgung	Batterien 6 x AAA (LR03/Ni-MH) Nicht enthalten		Netzadapter AD-24ES	Automatische Abschaltung Nach ~5min

Speicher

Speicherorte für Etiketten

10

Etikettengestaltung

Anzahl der Zeichen (ohne Leerzeichen)

459

Anzahl der Akzentbuchstaben

147

Anzahl der Symbole

250

Schriftgrößen

Groß / Medium / Klein

Schriftbreiten

3 Arten (x1/2, x1, x2)

Schriftarten

3 (Helsinki, Brussels, Berlin)

Schriftstile

6 (Normal, Fett, Schatten, Kursiv, Kursiv+Fett, Vertikal)

Rahmen

15

Unterstreichen

Ja

Etikettenformat

Textpuffer

Max. 80 Zeichen

Max. Anzahl Zeilen

2 Zeilen

Minimale Etikettenlänge

26 mm

Längeneinstellung

Ja (30 mm)

Randeinstellung

Ja (20 mm, 12 mm, 4 mm, Kettendruck)

Horizontale Ausrichtung

Links, Zentriert

Text einfügen/überschreiben

Nur einfügen

Drucken (Software)

Mehrfachausdruck

Ja (1-20)

Spiegeldruck

Ja

Nummerierung

Ja (1-10)

Druckvorschau

Ja

Vertikales Drucken

Ja