



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ein Fliegengitter, das an einer Tür befestigt wird.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Installationsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

- Gitter
- Schmales Hakenband
- Breites Hakenband
- 6 x Nägel
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Montage-Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Schrittmacher und andere medizinische Geräte

Die durch das Produkt generierten magnetischen Felder können die Funktion von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten erheblich stören! Nutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe solcher Geräte.



5.2 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.3 Handhabung



- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

6 Montage



1. Reinigen Sie den Türrahmen, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
2. Markieren Sie die Mitte der Oberseite des Türrahmens.

1. Kleben Sie die Magnete zusammen und legen Sie dann das Gitter flach auf den Boden.
2. Kleben Sie das schmale Hakenband (A) auf das Schlaufenband (B) an den beiden Seiten. Schneiden Sie das Ende ab.
3. Kleben Sie das breite Hakenband (C) auf das Schlaufenband oben.



Hinweis: Kleben Sie das schmale Hakenband über die Rückholbändchen an den Seiten des Rahmens, um sie sicher zu befestigen.

1. Bitten Sie eine weitere Person um Hilfe.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Hakenband und bringen Sie das Gitter symmetrisch am Türrahmen an. Orientieren Sie sich dabei an der Mittelmarkierung aus Schritt 1.
3. Drücken Sie das Gitter auf den Türrahmen und halten Sie es in dieser Position 30 Sekunden lang.
4. (Optional für Holz Türrahmen) Befestigen Sie das Gitter, indem Sie die mitgelieferten Nägel durch das Hakenband in den Türrahmen schlagen.

1. Halten Sie eine oder beide Türhälften mithilfe der Rückholbänder offen.

7 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.

1. Reinigen Sie das Gitter in einer Seifenlauge mit einem milden Geschirrrreiniger.

8 Technische Daten

Best.-Nr.	3341633	3221459
Geeignete Raumgrößen	max. 900 x 2100 mm	max. 900 x 2100 mm
Geeignete Montageflächen	PVC, Holz, Aluminium	PVC, Holz, Aluminium
Abmessungen des Gitters (B x H)	900 x 2100 mm	900 x 2100 mm
Farbe	Schwarz	Schwarz
Teilungen	1/3 + 2/3	1/2 + 1/2 offen
Material	Polyestergewebe	Polyestergewebe
UV-Schutz	Nein	Nein
Gitterapertur	1,4 x 0,45 mm	1,4 x 0,45 mm
Lichtdurchlässigkeit	40 %	40 %
Abwaschbar	Ja	Ja
Umgebungstemperaturen	-20 bis +80 °C	-20 bis +80 °C
Lagertemperaturen	-20 bis +80 °C	-20 bis +80 °C
Gewicht (ca.)	765 g	765 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3341633 3221459_V1_1224_jh_mi_de 36028798769231371-1 I5/O1 en

Magnetic Fly Screen

Item no: 3341633 (1/3 + 2/3)

Item no: 3221459 (1/2 + 1/2)



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a fly screen that attaches to a door.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the installation instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the installation instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery contents

- Screen
- 6x Nails
- Narrow hook tape
- Operating instructions
- Wide hook tape

4 Description of symbols

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

5 Safety instructions



Read the installation instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 Pacemakers and other medical devices

Magnetic fields created by the product might affect the function of pacemakers or other medical devices! Do not use this product in the vicinity of such devices.


5.2 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.


5.3 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

6 Installation





1. Clean the door frame to remove dirt and debris.
2. Mark the center of the door frame top.



1. Stick the magnets together and then lay the screen flat onto the floor.

2. Stick the narrow hook tape (A) onto the loop tape (B) on the two sides. Cut the end off.
3. Stick the wide hook tape (C) onto the loop tape at the top.



Note: Make sure to stick the narrow hook tape over the tie-back strings on the sides of the frame to secure them in place.

1. Ask another person to assist.
2. While removing the backing from the hook tape, symmetrically apply the screen to the door frame. Use the center mark from step 1 as a guide.
3. Press the screen onto the door frame and hold the position for 30 seconds.
4. (Optional for wooden door frames) Secure the screen by driving the supplied nails through the hook tape into the door frame.

1. Use the tie-back strings to hold one or both door halves open.

7 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.

1. Clean the screen in soapy water using a mild dishwashing detergent.

8 Technical data

Item no.	3341633	3221459
Suitable frame sizes	max. 900 x 2100 mm	max. 900 x 2100 mm
Suitable installation surfaces	PVC, wood, aluminum	PVC, wood, aluminum
Screen dimensions (B x H)	900 x 2100 mm	900 x 2100 mm
Color	Black	Black
Divisions	1/3 + 2/3	1/2 + 1/2 open
Material	Polyester Fabric	Polyester fabric
UV protection	No	No
Screen aperture	1.4 x 0.45 mm	1.4 x 0.45 mm
Transmittance	40 %	40 %
Washable	Yes	Yes
Environmental temperatures	-20 to +80 °C	-20 to +80 °C
Storage temperatures	-20 to +80 °C	-20 to +80 °C
Weight (approx.)	765 g	765 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3341633 3221459_V1_1224_jh_mi_en 36028798769231371-2 I5/O1 en

Grille magnétique anti-mouches

N° de commande 3341633 (1/3 + 2/3)

N° de commande 3221459 (1/2 + 1/2)



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est une grille anti-mouches qui se fixe sur une porte.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions d'installation et conservez-les dans un endroit sûr. Si vous donnez l'appareil à une autre personne, donnez-lui également les instructions d'installation.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Grille
- Ruban à crochets étroits
- Ruban à crochets larges
- 6 clous
- Mode d'emploi

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement les instructions d'installation et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Pacemakers et autres dispositifs médicaux

Les champs magnétiques générés par ce produit peuvent affecter le fonctionnement des stimulateurs cardiaques ou d'autres dispositifs médicaux ! N'utilisez pas ce produit à proximité de ce type d'appareils.



5.2 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.3 Manipulation



- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

6 Installation



1. Nettoyez le cadre de la porte pour éliminer la saleté et les débris.
2. Marquez le centre de la partie supérieure du cadre de la porte.

1. Collez les aimants et posez la grille à plat sur le sol.
2. Collez le ruban à crochets étroits (A) sur le ruban à boucles (B) des deux côtés. Coupez l'extrémité.
3. Collez le ruban à crochets larges (C) sur le ruban à boucles supérieur.



Remarque : Veillez à coller le ruban à crochets étroits sur les cordes d'arrimage sur les côtés du cadre pour les fixer en place.

1. Demandez de l'aide à une autre personne.
2. Tout en retirant le support du ruban adhésif, appliquez symétriquement la grille sur le cadre de la porte. Utilisez le repère central de l'étape 1 comme guide.
3. Appuyez la grille sur le cadre de la porte et maintenez la position pendant 30 secondes.
4. (Facultatif pour les cadres de porte en bois) Fixez la grille en enfonceant les clous fournis dans le cadre de la porte à travers la bande à crochets.

1. Utilisez les ficelles pour maintenir une ou les deux moitiés de la porte ouvertes.

7 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.

1. Nettoyez la grille dans de l'eau savonneuse en utilisant un détergent à vaisselle doux.

8 Caractéristiques techniques

N° de commande	3341633	3221459
Tailles de cadre adaptées	900 x 2100 mm max.	900 x 2100 mm max.
Surfaces d'installation appropriées	PVC, bois, aluminium	PVC, bois, aluminium
Dimensions de la grille (B x H)	900 x 2100 mm	900 x 2100 mm
Couleur	Noir	Noir
Sections	1/3 + 2/3	1/2 + 1/2 ouverte
Matériau	Tissu en polyester	Tissu en polyester
Protection contre les rayons UV	Non	Non
Ouverture de la grille	1,4 x 0,45 mm	1,4 x 0,45 mm
Transmittance	40 %	40 %
Lavable	Oui	Oui
Températures ambiantes	-20 à +80 °C	-20 à +80 °C
Température de stockage	-20 à +80 °C	-20 à +80 °C
Poids (env.)	765 g	765 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3341633 3221459_V1_1224_jh_mi_fr 36028798769231371-3 I5/O1 en



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een vliegenscherm die aan een deur wordt bevestigd.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de instructies voor de installatie zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plek. Als u dit product aan derden geeft, overhandig dan ook de installatie-instructies ervan.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- Scherm
- 6x spijkers
- Smalle haakband
- Gebruiksaanwijzing
- Brede haakband

4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de installatie-instructies zorgvuldig en let voornamelijk op de veiligheidsinformatie. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Pacemakers en andere medische apparaten

Magnetische velden die door het product worden veroorzaakt, kunnen de werking van pacemakers of andere medische apparaten beïnvloeden! Gebruik dit product niet in de buurt van dergelijke apparaten.


5.2 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.


5.3 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

6 Installatie




1. Reinig het deurframe om vuil en stof te verwijderen.




1. Plak de magneten op elkaar en leg het scherm plat op de vloer.

2. Markeer het midden van de bovenkant van het deurkozijn.



2. Plak de smalle haakband (A) aan de twee kanten op de lusband (B). Knip het uiteinde af.
3. Plak de brede haakband (C) op de lusband aan de bovenkant.



Opmerking: Zorg ervoor dat u de smalle haakband over de koordjes aan de zijkan-ten van het frame plakt om ze vast te zet-ten.

1. Vraag iemand anders om te helpen.
2. Terwijl u de achterkant van de haak-band verwijdert, brengt u het scherm symmetrisch aan op het deurkozijn. Gebruik de middenmarkering uit stap 1 als richtlijn.
3. Druk het scherm op het deurkozijn en houd de positie 30 seconden vast.
4. (Optioneel voor houten deurkozijnen) Zet het scherm vast door de bijgele-verde spijkers door de haakband in het deurkozijn te slaan.

1. Gebruik de koordjes om één of beide deurhelften open te houden.

7 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplos-singen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.

1. Maak het schoon in een sopje met een mild afwasmiddel.

8 Technische gegevens

Bestelnr.	3341633	3221459
Geschikte framematen	max. 900 x 2100 mm	max. 900 x 2100 mm
Geschikte installatieoppervlakken	PVC, hout, aluminium	PVC, hout, aluminium
Afmetingen van de scherm (B x H)	900 x 2100 mm	900 x 2100 mm
Kleur	Zwart	Zwart
Verdelingen	1/3 + 2/3	1/2 + 1/2 open
Materiaal	Polyester stof	Polyester stof
UV-bescherming	Nee	Nee
Opening van de scherm	1,4 x 0,45 mm	1,4 x 0,45 mm
Overbrenging	40%	40%
Wasbaar	Ja	Ja
Omgevingstemperaturen	-20 tot +80 °C	-20 tot +80 °C
Opslagtemperatuur	-20 tot +80 °C	-20 tot +80 °C
Gewicht (ong.)	765 g	765 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfil-ming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk be-zorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3341633 3221459_V1_1224_jh_mi_nl 36028798769231371-4 I5/O1 en