

ZI-FS200-720

Fliesenschneidmaschine



- klappbare Füße und Transporträder ermöglichen einen einfachen Transport der Maschine
- Wasservolumen von 30L
- Kühlwasserpumpe bis max. 500l/min
- Spritzschutzmatte
- Ablaufstopfen zum Entleeren der Wasserwanne
- Schneidaggregat bis 45° schwenkbar
- Schiebegriff am Schneidaggregat für einen komfortable Schnittausführung
- Werkstückanschlag (quer) inkl. Maßskala

Lieferumfang: Diamantscheibe Ø200 x 25,4 x 2,4 mm, Gehrungsanschlag



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-FS200-720

Fliesenschneidmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	500
Drehzahl in min-1	2990
Spannung	230 V / 50 Hz
Aufstellmaß in mm	1180 x 520 x 1190
max. Schnitthöhe 45° in mm	25
Diamantscheibe in mm	200 x 25,4 x 2,4
Schall-Druckpegel in dB(A)	85
Nettogewicht in kg	34
Verpackungslänge in mm	1.080
EAN Code	9120039235141

Motorleistung S6 in W	800 S6(15%)
Schutzklasse	IP54
Tischgröße in mm	800 x 420
max. Schnitthöhe 90° in mm	40
max. Schnittlänge 90° in mm	720
Schall-Leistungspegel in dB(A)	98
Bruttogewicht in kg	38
Verpackungsbreite in mm	455
Verpackungshöhe in mm	505

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**