

ZI-HB254N

Abricht-Dickenhobelmaschine



- 2-Messer Hobelwelle
- Abrichtanschlag (Winkeleinstellung 90-45°)
- gleichmäßiger Werksstückvorschub (Dickenhobel)
- Dicken bzw. Abrichten durch Umrüsten möglich
- Sicherheitsschalter an Absaughaube

Lieferumfang: inkl. Ersatzhobelmesser-Set (258 x 22 x 2 mm)
, inkl. Messereinstelllehre



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-HB254N

Abricht-Dickenhobelmaschine



Technische Details

Abricht Tischgröße in mm	920 x 263
Abrichtanschlag in mm	640 x 127
Motorleistung S1 in W	1500
Vorschubgeschwindigkeit	4 m/min
Dickenhobel Tischgröße in mm	270 x 254
Durchlasshöhe in mm	120
Hobelmesseranzahl	2
Schall-Druckpegel in dB(A)	92
Nettogewicht in kg	30
Verpackungslänge in mm	1.180
EAN Code	9120039235356

Abrichten max. Spanabnahme in mm	2,5
Schwenkbereich Abrichtanschlag	45 °
Spannung	230 V / 50 Hz
Aufstellmaß in mm	954 x 494 x 483
Dickenhobeln max. Spanabnahme in mm	2
Hobelwellendrehzahl in min-1	9000
Schall-Leistungspegel in dB(A)	105
Bruttogewicht in kg	34,500
Verpackungsbreite in mm	580
Verpackungshöhe in mm	570

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**