

ZI-TS315-400

Tischkreissäge



- Transporträder und Griffe für einfachen Transport
- Sägeblatthöhenverstellung über Handrad
- Sägeblattneigung bis zu 45° über Sägeaggregatschwenkung einstellbar
- Parallelanschlag

Lieferumfang: Sägeblatt Ø 315 x 30 x 3 mm,
Gehrungsanschlag



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-TS315-400

Tischkreissäge



Technische Details

Motorleistung S6 in W	3000 W S2(10min)
Drehzahl in min-1	2950
Tischgröße in mm	800 x 550
Tischverlängerung in mm	800 x 400
Aufstellmaß in mm	1660 x 675 x 970
max. Schnitthöhe 45° in mm	50
Schall-Leistungspegel in dB(A)	109
Bruttogewicht in kg	52
Verpackungsbreite in mm	590
Verpackungshöhe in mm	445

Spannung	400 V / 3 / 50 Hz
Schutzklasse	IP54
Tischhöhe in mm	850
Absauganschluss in mm	Ø 100
max. Schnitthöhe 90° in mm	83
Schnittbreite am Parallelanschlag in mm	285
Schall-Druckpegel in dB(A)	93
Nettogewicht in kg	48
Verpackungslänge in mm	870
EAN Code	9120039235011

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**