

ZI-BHS2600

Benzinheckenschere



- geeignet zum Nachschneiden von allen gängigen Hecken
- einfache Bedienung durch geringes Eigengewicht
- luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor
- Seilzug-Starter
- Handschutz mit Schutzköcher



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-BHS2600

Benzinheckenschere



Technische Details

Motorleistung S1 in W	700
Hubraum in ccm	25,4
Tank-Kapazität in l	0,6
Schnittlänge in mm	600
Schall-Leistungspegel in dB(A)	108
Nettogewicht in kg	6,200
Verpackungslänge in mm	1.180
EAN Code	9120039234830

Motortyp	1-Zyl 2-Takt / 1-cyl. 2-stroke
Kraftstoff	40:1
Scherenlänge in mm	780
Schnittstärke Heckenschere	27
Bruttogewicht in kg	7,600
Verpackungsbreite in mm	250
Verpackungshöhe in mm	240

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**