



3
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN WL210B

- Professionelle Werkstattleuchte mit 3W COB-LED
- Zusatzleuchte (1W SMD-LED) am Leuchtenkopf
- Robustes und stoßfestes Kunststoffgehäuse, besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
- Um 180° drehbarer Leuchtengriff
- Ausklappbare Aufhängeöse
- Ultrastarker Haltemagnet an der Unterseite des Griffs
- Robuster Gürtelclip für einfache Aufbewahrung am Körper bei Nichtgebrauch
- Lichtstrom Hauptlicht 210 Lumen / TOP-LED 105 Lumen
- Leuchtdauer Hauptlicht ca. 4 Stunden / TOP-LED ca. 12 Stunden
- Inkl. 3× ANSMANN Alkaline Micro AAA Batterien
- Lieferung im Thekendisplay mit 16 Stk.

INFORMATIONEN

Produktname	WL210B
Artikelnummer	1600-0387
EAN-Code	4013674169573
Zolltarifnummer	8513100000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	WL210B, 3× Micro AAA Batterien, Bedienungsanleitung

Produkt	175 × 31 × 21 mm / 88 g
Verpackung + Produkt	42 × 30 × 205,5 mm / 109 g
Verpackungseinheit	16 Stück (235 × 185 × 230 mm)

