

CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT

Das kabellose Desktop-Set –Ergonomisches und leises
Arbeiten auf höchstem Niveau



Produktbilder können abweichen

Entdecken Sie das CHERRY STREAM DESKTOP COMFORT - Ihr ergonomisches und zuverlässiges Desktop-Set für ein optimales Arbeitsumfeld!

Maus & Tastatur: Gebündelte Ergonomie für ein komfortables Arbeitsumfeld

Im STREAM DESKTOP kommen zwei Top-Performer zusammen. Die kabellose Tastatur basiert in der Bauform auf dem STREAM KEYBOARD, eine der meistverkauften Tastaturen weltweit. Im STREAM DESKTOP COMFORT Bundle erhält sie mit der neuen ergonomischen Funkmaus einen würdigen Partner. Die Maus eignet sich speziell für mittlere bis größere Hände und bietet eine Vielzahl von Vorteilen für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Benutzers. Die ergonomische Bauform der optischen Rechtshandmaus fördert eine natürliche Handhaltung, was dazu beitragen kann, das Risiko von Beschwerden wie Handgelenksschmerzen oder Karpaltunnelsyndrom zu minimieren. Die Tastatur erfüllt alle relevanten ergonomischen Anforderungen. Zudem unterstützen die integrierten und gummierten Aufstellfüße der Tastatur die Gesamtergonomie.

SX-Scherentechnologie & flüsterleise Maustasten:
Die ideale Symbiose
Die flache Wireless Tastatur des Desktop-Sets

verfügt über unsere innovative CHERRY SX-Scherentechnologie, die einen präzisen und flüsterleisen Tastenanschlag gewährleistet. Die ebenfalls sehr leisen Maustasten ergänzen dieses Arbeitsumfeld, indem sie eine nahezu geräuschlose Bedienung ermöglichen. Gemeinsam bieten Tastatur und Maus somit eine Lösung, für eine ruhige Umgebung am Arbeitsplatz.

Drahtlos & Flexibel: Maximale Reichweite und Anpassungsfreiheit mit CHERRY KEYS
Die drahtlose 2,4 GHz Technologie von Maus und Tastatur bietet eine beeindruckende Reichweite von bis zu 10 Metern, wodurch Sie flexibel arbeiten können. Mit der ergonomischen 6-Tasten-Computermaus an Ihrer Seite navigieren Sie mühelos durch den Arbeitsalltag. Vor allem die seitlichen Vor- und Zurücktasten der PC-Maus erweisen sich als äußerst hilfreich und steigern Ihre Produktivität. Für noch mehr Flexibilität nutzen Sie die kostenlose CHERRY KEYS Software. Diese steht zum Download auf www.cherry.de bereit. Mithilfe von CHERRY KEYS passen Sie Ihre Tastatur oder Maus mit nur wenigen Klicks nach Ihren individuellen Wünschen an.

Stabilität & Funktion vereint: CHERRY-Qualität auf Ihrem Schreibtisch

Bei CHERRY wird seit jeher besonderer Wert auf Stabilität und Funktionalität gelegt. Die Tastatur steht dank der integrierten Metallplatte stabil wie ein Fels auf dem Schreibtisch und verrutscht kein Stück während des Tippens. Die Maus dagegen bewegt sich mühelos über den Tisch. Mit einem hochwertigen Mousrad aus Metall bietet sie nicht nur eine ansprechende Haptik, sondern auch langlebige Qualität. Die großen Gleitpads auf der Unterseite sorgen für optimale Gleiteigenschaften, wodurch präzise Bewegungen und eine angenehme Nutzung gewährleistet sind. Im Bereich der Batterielaufzeit punktet das STREAM DESKTOP COMFORT erneut. Mit einer beeindruckenden Batterielaufzeit von bis zu 36 Monaten ist es die perfekte Wahl für ausdauernde Nutzer. Die integrierten Status-LEDs für Caps-, Num- und Scroll-Lock geben deutliche Signale, wenn ein Batteriewechsel erforderlich ist.

Sicherheit & Nachhaltigkeit: Desktop-Set mit GS-Siegel und Blauer Engel

Unser Desktop-Set erfüllt nicht nur höchste Ansprüche an Leistung, sondern auch an Sicherheit und Verantwortung der Umwelt gegenüber. Mit dem GS-Siegel "Geprüfte Sicherheit" entspricht es allen relevanten europäischen Richtlinien und Verordnungen, die mit dem Schutz der Gesundheit zu tun haben. Zudem trägt es stolz den "Blauen Engel", eine deutsche Auszeichnung für besonders nachhaltige Produkte.

Entscheiden Sie sich für das STREAM DESKTOP COMFORT - ein Funk-Set, das Ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sie übertrifft. Machen Sie Schluss mit Kabelsalat und setzen Sie auf innovative Technologie, Ergonomie und Umweltbewusstsein für ein produktives, leises und nachhaltiges Arbeitsumfeld.

FUNKTION UND LEISTUNG

- Flache Tastatur mit CHERRY SX Scherenmechanik
- Flüsterleise: Tastenanschlag und Maustasten
- Ergonomische Rechtshandmaus mit 6 Tasten und Scrollrad
- Maus mit gummierter Daumenaufklage in trendiger Varanoi-Optik
- 4-stufig regelbarer Maussensor mit bis zu 4.000 dpi
- Hochwertiges Mousrad aus Metall sorgt für angenehme Haptik und präzises Scrollen
- Tastatur mit gummierten Aufstellfüßen für perfekte Rutschfestigkeit
- Tastatur und Maus mit AES-128 Verschlüsselung
- Batterielaufzeit bis zu 36 Monate (Tastatur: 36 Monate, Maus: 16 Monate)
- Status-LEDs zeigen niedrigen Batteriestand und Maus-Auflösung an
- Tastatur mit integrierten Status-LEDs für CAPS LOCK-, NUM- und SCROLL-Taste

- Tastatur mit 10 Office- & Multimediatasten
- Umweltzeichen Blauer Engel & GS Zulassung (Fullsize Layout)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht Hauptprodukt:	925 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	462,2 mm x 162,2 mm x 23,1 mm
Lagertemperatur:	-20 °C - 65 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C
Produktzulassungen:	• Blauer Engel • CE • China RoHS • FCC • GS • Windows Hardware Compatibility • EU RoHS • UKCA • REACH • VDE
Systemvoraussetzungen- Hardware:	USB-A
Betriebssystem:	• Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11
Lieferumfang:	• Bedienungsanleitung • Maus • Tastatur • Nano-USB-Empfänger • 3 x AA Batterie
Verlässlichkeit:	MTBF > 10 Mio. h berechnet nach SN 29500 (nur Elektronikmodul)
Software-Unterstützung:	CHERRY KEYS
USB Dongle:	ja
Drahtlose Verbindung	2,4 GHz:
Verschlüsselung im drahtlosen Modus:	ja
Drahtlose Reichweite:	10 m
Verbindung über Bluetooth:	nein
Anzahl der Batterien:	2

Batterie Typ:	Alkali-Mangan
Batterie Bauform:	AA
Wiederaufladbare Batterie:	nein
Batterie austauschbar:	ja
Lebensdauer pro Taste (in Millionen Anschlägen):	20 Mio. Betätigungen
Max. Stromaufnahme (mA):	16 mA
Tastatur Format:	Full-size (100%)
Integrierte Metallplatte:	ja
Lautstärke (dB):	49 db
N-Key Rollover:	nein
Anti-Ghosting:	nein
Tastenverschlüsselung:	AES-128
Interner Speicher:	nein
Betätigungskraft (cN):	65 cN
Betätigungskraft tol.:	10 cN
Gesamt Tastenhub:	2,8 mm
Handballenaufgabe:	Handballenaufgabe als Zubehör erhältlich
USB-Hub:	nein
Spezielle Tastenfunktionen:	• PC sperren • Browser • E-Mail Programm • Taschenrechner • Ton leiser • Ton lauter • Play/Pause • Nächster Titel • Voriger Titel
Beleuchtung:	nein
Aufstellfüße:	integriert
Status-LEDs:	in den Tasten
Tasten-Technologie:	Scherentechnologie
Material der Tastenkappe:	ABS
Modell-Nummer:	JD-85K

Schutzart:	Standard
Gewährleistung:	1 zusätzliches Jahr freiwillige eingeschränkte Herstellergewährleistung

TECHNISCHE DATEN (MAUS)

Abmessungen Maus ohne Verpackung:	126,7 mm x 85,2 mm x 49,7 mm
Anzahl der Tasten:	6
Daumen-Tasten:	ja
Sensor:	PAW3222LU-TJDU SENSOR SMD 8PIN
Max. Auflösung (dpi):	4.000 dpi
dpi-Schalter:	ja
dpi-Stufen:	4
Gehäusematerial:	ABS
Max. Stromaufnahme (mA) der Maus:	16 mA
Schaltertyp:	silent
Drahtlose Verbindung 2,4 Ghz:	ja
Drahtlose Reichweite:	10 m
Verschlüsselung im drahtlosen Modus:	AES-128
Verbindung über Bluetooth:	nein
Anzahl der Batterien in der Maus:	1
Batterie Typ:	Alkali-Mangan
Batterie Bauform:	AA
Wiederaufladbare Batterie:	nein
Batterie austauschbar:	ja
Lebensdauer der Batterie (Monate) max.:	16

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Farbe	Beleuchtung	Layout
JD-8550CN-2 EAN 4025112103667 UPC	Standard	schwarz	schwarz	nein	CN (China)
JD-8550DE-2 EAN 4025112103599 UPC	Standard	schwarz	schwarz	nein	DE (Germany)
JD-8550EU-2 EAN 4025112103612 UPC	Standard	schwarz	schwarz	nein	EU (USA+ €-Symbol)
JD-8550FR-2 EAN 4025112103629 UPC	Standard	schwarz	schwarz	nein	FR (France)
JD-8550GB-2 EAN 4025112103636 UPC	Standard	schwarz	schwarz	nein	GB (United Kingdom)
JD-8550US-2 EAN 4025112103681 UPC 840183606558	Standard	schwarz	schwarz	nein	US (USA)
JD-8550CN-0 EAN 4025112109966 UPC	Standard	weiß-grau	weiß-grau	nein	CN (China)
JD-8550DE-0 EAN 4025112109898 UPC	Standard	weiß-grau	weiß-grau	nein	DE (Germany)
JD-8550EU-0 EAN 4025112109911 UPC	Standard	weiß-grau	weiß-grau	nein	EU (USA+ €-Symbol)
JD-8550FR-0 EAN 4025112109928 UPC	Standard	weiß-grau	weiß-grau	nein	FR (France)
JD-8550GB-0 EAN 4025112109935 UPC	Standard	weiß-grau	weiß-grau	nein	GB (United Kingdom)
JD-8550US-0 EAN 4025112109980 UPC 840183607371	Standard	weiß-grau	weiß-grau	nein	US (USA)

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.