

CHERRY STREAM MOUSE COMFORT

Die flüsterleise Maus mit ergonomischem Design und kabelloser Freiheit.



Produktbilder können abweichen

Mit der STREAM MOUSE COMFORT erleben Sie Arbeitskomfort auf höchstem Niveau - Bei der ergonomischen Maus verschmelzen innovative Technologie, anwenderfreundliches Design und kabellose Freiheit zu einem treuen Gefährten, der Ihren Anforderungen gerecht wird!

Dreamteam Features: Ergonomie und kabellose Freiheit

Die kabellose Rechtshandmaus ist die optimale Lösung für komfortables und effizientes Arbeiten. Mit modernster 2.4 GHz Funktechnologie und einer großzügigen Reichweite von bis zu 10 m bleiben Sie an Ihrem Arbeitsplatz zu jedem Zeitpunkt flexibel. Die ergonomische Funkmaus ist gezielt für Rechtshänder mit mittleren bis größeren Händen konzipiert. Jeder Aspekt ihres Designs zielt darauf ab, eine natürliche und entspannte Handhaltung zu fördern. Das hochwertige Metall-Scrollrad verleiht nicht nur ein edles Erscheinungsbild, sondern sorgt auch für ein entsprechend hochwertiges taktiles Erlebnis. Die griffige Daumenauflage mit dem attraktiven Voronoi-Muster bietet eine angenehme Haptik und verleiht der Maus einen Hauch von Eleganz. Außerdem bettet sich Ihr Daumen äußerst komfortabel und entspannt. Die großzügigen Gleitflächen auf der Unterseite reduzieren die Reibung erheblich, wodurch die Maus äußerst sanft

und mühelos über sämtliche Oberflächen navigiert.

Raffinierte Technologie trifft Arbeitskomfort: Entspannt und effizient durch den Arbeitstag! Mit der CHERRY STREAM MOUSE COMFORT erleben Sie absolute Präzision bei jeder Bewegung – mit einer Auflösung von bis zu 4000 dpi ermöglicht die große Computermouse eine exakte Steuerung. Dank des innovativen und 4-stufig regelbaren dpi-Switch passen Sie die Empfindlichkeit im Handumdrehen an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Dank der cleveren Dongel-Garage auf der Rückseite, gehört bei der stylischen aber dennoch zurückhaltenden, kabellosen Maus, lästiges Suchen nach dem Empfänger der Vergangenheit an. Durch die Batterielebensdauer von bis zu 16 Monaten garantiert die optische Maus einen besonders langanhaltenden Einsatz. Eine blinkende LED auf der Oberseite signalisiert rechtzeitig, wenn ein Batteriewechsel erforderlich ist, während der Ein- und Ausschalter die Lebensdauer der Batterie verlängert. So behalten Sie stets die Kontrolle über Ihren Workflow, ohne sich Gedanken über unerwartete Unterbrechungen machen zu müssen.

Die perfekte Balance: Praktischer Nutzen und Individualität

Die seitlichen Vor- und Zurücktasten erweisen sich im täglichen Gebrauch als äußerst nützlich. Mit einem einzigen Klick können Sie mühelos zwischen digitalen Inhalten oder Aktionen wechseln, was eine intuitive Bedienung und ein reibungsloses Arbeiten ermöglicht. Diese Funktionen erleichtern es, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Darüber hinaus bietet die kostenlose CHERRY KEYS Software die Möglichkeit, die Belegung der Maus nach individuellen Bedürfnissen anzupassen und somit zusätzliche Vorteile für eine optimale Nutzererfahrung zu bieten.

Die STREAM MOUSE COMFORT vereint nahtlos Komfort, Design und Effizienz. Sie ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Nutzer, die nach einem Gefährten suchen, bei dem Ergonomie, Design und Effizienz Hand in Hand gehen.

FUNKTION UND LEISTUNG

- Ergonomische 6-Tastenmaus speziell für Rechtshänder
- Ungestörtes Arbeiten mit flüsterleisen Maustasten
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank gummierter Daumenauflage mit modernem Voronoi-Muster
- Hochwertiges Musrad aus Metall sorgt für Langlebigkeit, angenehme Haptik und präzises Scrollen
- Störungsfreie 2.4 GHz Funktechnologie mit bis zu 10 m Reichweite
- Hochpräziser Sensor mit 4-stufig regelbarem dpi-Switch (bis zu 4000 dpi)
- AES-128 Verschlüsselung
- Integrierte Batteriestatusanzeige und bis zu 16 Monaten Batterielaufzeit
- Großzügige Glidepads für mühelose Navigation auf sämtlichen Oberflächen
- Nano USB-Empfänger und einfache Plug & Play Inbetriebnahme
- GS-Zulassung

TECHNISCHE DATEN

Gewicht Hauptprodukt:	145 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	126,7 mm x 85,2 mm x 49,7 mm
Lagertemperatur:	-20 °C - 65 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C
Max. Stromaufnahme (mA) der Maus:	16 mA
Produktzulassungen:	• CE • China RoHS • EU RoHS • GS • FCC • Windows Hardware Compatibility • REACH • UKCA

Systemvoraussetzungen- USB-A

Hardware:

Betriebssystem:	• Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11
-----------------	--

Lieferumfang:	• 1 x AA Batterie • Bedienungsanleitung • Maus • Nano-USB-Empfänger
---------------	--

Schaltertyp:	silent
--------------	--------

Anzahl der Tasten:	6
--------------------	---

Daumen-Tasten:	ja
----------------	----

Max. Auflösung (dpi):	4.000 dpi
-----------------------	-----------

dpi-Schalter:	ja
---------------	----

dpi-Stufen:	4
-------------	---

Software-Unterstützung:	CHERRY KEYS
-------------------------	-------------

USB Dongle:	ja
-------------	----

Drahtlose Verbindung 2,4 GHz:	
-------------------------------	--

Verschlüsselung im drahtlosen Modus:	ja
--------------------------------------	----

Drahtlose Reichweite:	10 m
-----------------------	------

Verbindung über Bluetooth:	nein
----------------------------	------

Anzahl der Batterien:	1
-----------------------	---

Batterie Typ:	Alkali-Mangan
---------------	---------------

Batterie Bauform:	AA
-------------------	----

Wiederaufladbare Batterie:	nein
----------------------------	------

Batterie austauschbar:	ja
------------------------	----

Modell-Nummer:	JD-855M
----------------	---------

Schutzart:	Standard
------------	----------

Gewährleistung:	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
-----------------	------------------------------------

Anzahl der seitlichen Tasten:	2
-------------------------------	---

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe
JW-8550-2 EAN 4025112110603 UPC 840183607524	Standard	schwarz
JW-8550-0 EAN 4025112110597 UPC 840183607517	Standard	weiß-grau

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.