

CHERRY MW 2200

Kompakte Laptop-Maus mit Nano-USB-Empfänger und Transporttasche



Produktbilder können abweichen

Durch das ergonomische, an die natürliche Handwölbung angepasste Design der CHERRY MW 2200 können Sie länger bequem arbeiten. Die kompakte und kabellose Computermouse ist so platzsparend, dass sie in der mitgelieferten Transporttasche problemlos mitgenommen und überall verwendet werden kann. Egal ob Linkshänder oder Rechtshänder – durch die symmetrische Form ist sie universell einsetzbar. Die CHERRY MW 2200 ermöglicht dank einer Auflösung von 1.300 dpi des optischen Sensors eine präzise Navigation und flüssige Cursor-Steuerung auf nahezu jeder Oberfläche. CHERRY steht für höchste Qualitätsstandards bei Mäusen und Tastaturen. Auch die MW 2200 wird nach diesen Standards hergestellt und ist äußerst zuverlässig. Dank automatischem Energiesparmodus hält die Funkmaus bis zu 12 Monate mit einer einzelnen AA-Batterie, welche sich natürlich im Lieferumfang befindet. Sobald Sie den USB-Empfänger an Ihren Computer oder Laptop anschließen, können Sie dank Plug & Play sofort loslegen. Der extra kleine Nano-Receiver bietet eine zuverlässige Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern. Die schnurlose Maus CHERRY MW 2200 wird Ihnen ein treuer Begleiter auf Reisen und beim mobilen Arbeiten sein.

FUNKTION UND LEISTUNG

- 3 Tasten-Maus: Optischer Sensor und 1.300 dpi Auflösung
- Nano-USB-Empfänger
- Lange Batterielebensdauer dank energiesparenden Sensor
- Optimiert für Rechts- und Linkshänder
- Elegante Note durch verchromtes Scroll-Rad mit rutschfester Gummierung
- Einfache Installation per Plug & Play
- Störungsfreie, kabellose 2.4 GHz Technologie (ca. 10 m Reichweite)

TECHNISCHE DATEN

Gewicht Hauptprodukt:	78 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	100 mm x 60 mm x 38 mm
Gewicht des Umkartons inkl. Inhalt:	1.270 g
Lagertemperatur:	-20 °C - 55 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 40 °C
Max. Stromaufnahme (mA) der Maus:	15 mA
Produktzulassungen:	• CE • REACH • China RoHS • UKCA • FCC • SRRC • Windows Hardware Compatibility

Systemvoraussetzungen- USB-A Hardware:

Betriebssystem:	• iOS • Android • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10 • Windows 11
-----------------	---

Lieferumfang:	• Maus • Bedienungsanleitung • Nano-USB-Empfänger • Transportbeutel • 1 x AA Batterie
Schaltertyp:	klickend
Anzahl der Tasten:	3
Max. Auflösung (dpi):	1.300 dpi
dpi-Schalter:	nein
dpi-Stufen:	1
Beleuchtung:	nein
Software-Unterstützung:	CHERRY KEYS
USB Dongle:	ja
Drahtlose Verbindung 2,4 Ghz:	ja
Verschlüsselung im drahtlosen Modus:	nein
Drahtlose Reichweite:	10 m

Verbindung über Bluetooth:	nein
Anzahl der Batterien:	1
Batterie Typ:	Alkali-Mangan
Batterie Bauform:	AA
Wiederaufladbare Batterie:	nein
Batterie austauschbar:	ja
Akku-Ladebuchse:	nein
Modell-Nummer:	JW-0200
Schutzart:	Standard
Gewährleistung:	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Die tatsächliche Batterielaufzeit hängt stark vom individuellen Nutzerverhalten und der Hardwarekonfiguration ab.

SKU / EAN / UPC	Schutzart	Farbe	Beleuchtung	Länderversion
JW-T2200-2 EAN 4025112110146 UPC 840183607388	Standard	schwarz	nein	Europa / USA
JW-T2200-0 EAN 4025112112140 UPC 840183607692	Standard	weiß	nein	Europa / USA

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.