

- 

DE
WICHTIG:
Es kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Werksgarantie kommen, wenn Sie nicht alle Anweisungen lesen, verstehen und befolgen.
- SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:**

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
 - DIE ANGEGEBENE MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN.
 - Schwere Produkte dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit Hilfe einer Hilfsperson oder einer mechanischen Hebevorrichtung angehoben und positioniert werden.
 - Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht übermäßig fest an. Ein übermäßiges Anziehen kann das Produkt beschädigen und die Halteleistung stark verringern.
 - Halten Sie bei der Verwendung des Produkts einen Sicherheitsabstand zu beweglichen Teilen ein.
 - Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Sie dürfen niemals auf dem Produkt stehen, hängen oder klettern.
 - Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
 - Es ist nicht erlaubt, die Konstruktion zu rekonstruieren.
 - Dieses Produkt enthält möglicherweise Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie Kinder fern, außer wenn das Produkt für sie vorgesehen ist und sie alle Anweisungen und Handbücher vollständig gelesen und verstanden haben.
 - Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) auf seine Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit.
- Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Stelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

- 

EN
IMPORTANT:
Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty.
- INSTRUCTIONS OF SAFETY AND WARNINGS:**

- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle a mounted product and equipment.
 - DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.
 - Always be sure to have someone assist you or a mechanical device to lift and position heavy products safely.
 - Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
 - Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
 - Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product.
 - This product is intended for indoor use only.
 - Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.
 - This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
 - Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).
- Should you ever have any questions or feel you require help please contact your place of purchase for assistance.

Installationsanweisungen


4-FACH MONITORHALTERUNG

Best.-Nr.: 3345797 (SP-MM-541)

Installation Instructions

4-WAY MONITOR MOUNT

Item No.: 3345797 (SP-MM-541)



Unterstützt VESA-Halterung 75x75 100x100	89 cm (35")max.	(15kg)x4 Max.
Support VESA mount 75x75 100x100	89 cm (35")max.	(15kg)x4 Max.

5

6

7

Hinweis: Installieren Sie zuerst den unteren Monitor, installieren Sie dann den oberen Monitor.


Note: Install the lower monitor first, and then install the upper monitor.

8

9

Hinweis: Falls das Display nicht an der gewünschten Position stoppt, passen Sie die beiden seitlichen Schrauben abwechselnd an (wie abgebildet).

Note: If the display does not stop at the desired position, adjust the two side screws alternately (as shown).



1

KLEMMEN-MONTAGE

Bei Tischen mit einer Dicke von 10 bis 85 mm

Bei Tischen mit einer Dicke von 10 bis 50 mm
For 10-50 mm thickness desks

Bei Tischen mit einer Dicke von 50 bis 85 mm
For 50 - 85 mm thickness desks

CLAMP INSTALLATION

For 10-85 mm thickness desks

TÜLLEN-MONTAGE

Bei Tischen mit einer Dicke von 10 bis 48 mm mit Installationslöchern mit einem Durchmesser von $\varnothing$ 10 bis 60 mm.

GROMMET INSTALLATION

For 10-48mm thickness desks with $\varnothing$ 10-60mm installation holes

2

3

4