

Hauptmerkmale

- Integrierte USB-C-Dockingstation mit Ethernet, Daisy-Chain und einer Ladeleistung von bis zu 65 W
- USB 3.2-Hub mit 1 Upstream-, 2 Downstream-Anschlüssen, HDMI- und DisplayPort-Eingängen für einfache Konnektivität
- Variable Bildwiederholfrequenz von 100 Hz
- Ergonomisch neig-, schwenk- und drehbar sowie höhenverstellbar
- TCO-, EnergyStar- und EPEAT Silver-zertifiziert für Nachhaltigkeit



SuperClear® IPS

PANEL350 cd/m²**HELLIGKEIT**

4 ms

REAKTIONSZEIT

1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG

3.2 / 65W

USB-C

10/100/1000

ETHERNET

2 x 2,5 Watt

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2409U-2 ist ein 24-Zoll-FHD-Monitor mit USB 3.2-Hub mit 1 Upstream- und 2 Downstream-Anschlüssen, HDMI, DisplayPort und DisplayPort Out für den Einsatz in Unternehmen und zu Hause. Ausgestattet mit 65-W-USB-C-Ports, Ethernet und Daisy-Chain-Unterstützung dient der VG2409U-2 als vollständig integrierte Dockingstation für das Aufladen, die audiovisuelle und Datenübertragung sowie die Netzwerkkonnektivität und reduziert effektiv den Kabelsalat. Die variable Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, die Eye ProTech-Technologie und die verschiedenen ViewMode-Voreinstellungen sorgen für eine optimale Bildschirmleistung und eine komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie wirklich nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei geringem Energieverbrauch.

Abmessungen und Anschlüsse



01) Bedientasten	04) HDMI-In	07) DisplayPort-Out	10) Ethernet (RJ45)
02) Stromversorgung	05) DisplayPort-In	08) USB-B Upstream	11) Audio-Out
03) VESA 100x100mm	06) USB-C	09) 2x USB-A Downstream	12) Lautsprecher

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VG2409U-2 (VS20137)
Bilddiagonale	60 cm / 23,8 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Pixelfehlerklasse	1
Panel Oberfläche	Matt (Non glare), 25% Haze, 3H
Pixelfehlerklasse	1
Anzeigefläche (H/V)	527 x 296 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @ 100Hz
Pixelabstand	0,275 x 0,275 mm
Reaktionszeit	4ms GtG
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	1300:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)

Farben	8 bit (6 bit + FRC), 16,7Mio.
Special Features	Docking monitor, USB-C, Daisy Chain, Ethernet, 3 Seiten rahmenlos

ANSCHLÜSSE

HDMI / Version	1x in v1.4
DisplayPort / Version	1x in v1.4, 1x out v1.4
USB Typ C	1x in DP alt. Mode v3.2 (65W; 5/9/12/15/20V; 3,25A max)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1x up, 2x Down USB v3.2 (1x 5V/900mA, 1x 2.1A)
HDCP	1,4
Ethernet	RJ45 (10/100/1000)
Audio	1x out (3,5mm)

AUDIO

Lautsprecher	2x 2,5 Watt
--------------	-------------

FEATURES

HDR10, ECO Mode, Game Mode, View Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, Eye ProTech, Variable Bildsynchronisation
--

ERGONOMIE

Neigen	-3,5°/+28°
Drehen	±180°
Rotieren (Pivot)	±90°
Höhenverstellbarkeit	0-130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Security Slot	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Bedientasten	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power)
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	15,5 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	13,5 Watt
Verbrauch ECO (min.)	12,0 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch [KWh/1000h]	SDR: 17, HDR: 19
Energieeffizienzklasse 2021	E

ZERTIFIZIERUNGEN

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, EnergyStar 8.0, TCP9.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE , CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

LIEFERUMFANG

VG2409U-2	1x
3-poliges Netzkabel (IEC C13 / CEE22)	1x
HDMI-Kabel (v1.4; Male-Male)	1x
USB Type-C-Kabel (Male-Male)	1x
USB A/B-Kabel (v3.2; Male-Male)	1x
Quick Start Guide	1x

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß) (BxHxT)	539,70 x 389,89~519,89 x 233,29 mm
Abmessungen (ohne Standfuß) (BxHxT)	539,70 x 323,18 x 50,90 mm
Abmessungen Karton (BxHxT)	622 x 520 x 144 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	5,6Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,5Kg
Versandgewicht	7,2Kg

SONSTIGES

Temperatur / Luftfeuchtigkeit Betrieb	0°C-40°C / 20%-90% nichtkondensierend
Temperatur / Luftfeuchtigkeit Lager	-20°C-60°C / 5%-90% nichtkondensierend
Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702876 8
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice

Datenstand: 29.08.2024