

Staubsauger mit Beutel, Z 7.0,
Schwarz
VSZ7X500



VZ02MSF	Motorschutzfilter
VZ123HD	Hartbodendüse
VZ124HD	Hartbodendüse
VZ154HFB	Hochleistungs-Hygienefilter
VZ16GALL	Staubsaugerbeutel (1=16 Beutel)
VZ41FGALL	Staubsaugerbeutel
VZ46001	Turbobürste für Polster 'Turbo'

Saubere Böden. Saubere Luft. Für ein rundum sauberes Zuhause!

- ✓ Made in Germany: Hohe Qualitätsstandards und umfangreiche Tests sorgen für lange Freude am Gerät.
- ✓ quattroPower Technology: Siemens Hochleistungstechnologie für ausgezeichnete Reinigungsergebnisse.
- ✓ activeSound Control: Für ein besonders leises Betriebsgeräusch.
- ✓ allergyPlus Hygienefilter: Exzellente Filtration, speziell konzipiert für Allergiker.
- ✓ 15 m Aktionsradius: Extra langes Kabel für eine größere Reichweite und weniger Steckdosenwechsel.

Nettogewicht:	7.6 kg
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	275x320x480 mm
Bruttogewicht:	9.0 kg
Abmessungen des verpackten Gerätes:	370 x 615 x 405 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	275x320x480 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	370 x 615 x 405 mm
Abmessung der Palette:	200.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette:	20
Abmessung der Palette:	200.0 x 80.0 x 120.0
Anzahl Geräte pro Palette:	20
EAN-Nummer:	4242003941553
Nettogewicht:	7.6 kg
Bruttogewicht:	9.0 kg
Frequenz:	50/60 Hz
Spannung:	220-240 V
Länge Anschlusskabel:	1200.0 cm
Frequenz:	50/60 Hz
Steckerart:	Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Länge Anschlusskabel:	1200.0 cm
Steckerart:	Gardy-/K.stecker ohne Erdung
Geräusch:	69 dB(A) re 1pW



Staubsauger mit Beutel, Z 7.0, Schwarz VSZ7X500

Leistung

- quattroPower Technology: Siemens Hochleistungstechnologie für hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem Energieverbrauch
- Der PowerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn sich der Beutel füllt. Minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten.
- Für bis zu 60%*** mehr Saugleistung und beste Reinigungsleistung des Staubsaugers empfehlen wir den Einsatz der PowerProtect Staubbeutel (Ersatzteilnummer: 00577549)
- Superleise dank activeSound Control mit mehrlagiger Geräuschdämmung, geräuschoptimierter Luftführung und geräusch- sowie vibrationsreduziertem Motor
- Betriebsgeräusch: 69 dB(A)

Hygiene

- allergyPlus Filter: Ausgezeichnet für Allergiker.
- Ersatzstaubbeutel: Typ G ALL

Komfort

- Umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Clip-Verschluss
- Hartbodendüse speziell entwickelt für die Tiefenreinigung von Böden mit Fugen und Ritzen wie z.B. Fliesen und Dielenböden. Geeignet für die schonende Parketreinigung
- XXL-Polsterdüse zur schnellen Reinigung von Polstermöbeln, ideal zum Entfernen von Tierhaaren
- Zusätzliche lange Fugendüse für schwer erreichbare Stellen
- Möbelpinsel
- Clip-Halterung zur Befestigung von Kleinzubehör am Rohr
- Teleskoprohr mit Clip-Verschluss
- Ergo Premium Handgriff für müheloses Staubsaugen
- XXL-Staubbeutelvolumen: minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten
- Aktionsradius: 15 m
- Automatischer Kabeleinzug
- Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler
- Elektronische Staubbeutelwechselanzeige
- 4 Soft-Lenkrollen für maximale Wendigkeit und Schonung harter Fußbodenbeläge
- Park- und Abstellhilfe
- Gewicht: 6.1 kg (ohne Saugzubehör)

Zusatzinformationen

- Die Messungen und Berechnungen der Werte basieren auf der Verordnung (EU) Nr. 666/2013. Alle in dieser Verordnung nicht genauer beschriebenen Mess- und Berechnungsmethoden werden auf Basis der EN 60312-1:2017 ausgeführt.
- *** Saugleistung bei teilgefülltem Beutel (400 g) im Vergleich zu Siemens / Bosch Typ G Staubbeuteln ohne PowerProtect Technologie, getestet in einem Gerät der Baureihe BSGL5... / VZ5...
- ***** Messungen durchgeführt nach DIN EN 60312-1:2017