

Badlüfter Fan 1900

mit Feuchtigkeitssensor

Dieser leise, leistungsstarke Badlüfter mit einstellbarem Feuchtigkeitssensor (40 % - 90 %) ist eine komfortable Lösung gegen Feuchtigkeit, unangenehme Gerüche und Schimmel.

- Angenehme Zeit im Badezimmer, durch **verbessertes Raumklima** und garantiert **leisem Betrieb** mit einem Geräuschpegel unter 30 dB(A)*.
- Einfache und bequeme Handhabung, dank **automatischer Aktivierung bei Überschreiten der eingestellten Feuchtigkeitstufe** und **3 - 30 Minuten Nachlaufzeit mit einstellbarer Abschaltverzögerung**. Die Abluft wird nach Außen abtransportiert, während das Eindringen von Außenluft in den Raum verhindert wird.
- Einfache **Ein-Mann-Montage mit Standardwerkzeug**. Wand- und Deckenmontage möglich.
- **Exklusives Bosch Design**, das in jedes Badezimmer passt.

		FAN 1900 DH W100	FAN 1900 DH W125
Artikelnummer		7733703550	7733703551
Durchmesser	(mm)	100	125
Spannung	(V)	230	230
Luftfördervolumen	(m3/h)	75,4	145
Schalldruckpegel	(dB(A))	28	38
Nennleistung	(W)	9	16,5
Druck	(Pa)	38	50
Nettogewicht	(kg)	0,6	0,74

*FAN 1900 DH W100

Leiser Betrieb

Feuchtigkeits-sensor

5 Jahre Garantie