



32041300 Runner Hue bar/tube black 3x4.2W - UVP: 219,99 EUR

LED Spot, einfache und intuitive Bedienbarkeit via mitgeliefertem Hue Dimmschalter, 4 vorprogrammierte Lichtszenen mit belebendem, kühlem Licht bis zu warmweißem Licht zum perfekten Entspannen (2.200-6.500 Kelvin), steuerbar per Bluetooth oder Hue Bridge

Technische Daten

Max. Wattage	12,6
Sockel	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	1200
Kelvin	2200-6500

Artikeldaten

Flammenanzahl	3
Zolltarifnummer	94052099
Herkunftsland	PL

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Schwarz
Farbgebung	Schwarz
Dimmeffekt	50.000 Weisschattierungen

Energieeffizienz

Kategorie

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,00 CHF

Codes

EAN Artikel	8720169320413
EAN Verpackungseinheit	8720169320420
Bestellnummer (EOC)	32041300
Interne Nr. Signify (GPC)	929003811901

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	36
Anzahl Lagen pro Palette	2
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	12

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,90	48,00	8,90
Verpackung in cm (H/B/T)	14,00	51,60	14,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	53,4	29,2	43,2
Palette in cm (H/B/T)	122,00	80,00	120,00

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	1,41	
Artikel mit Verpackung / kg	1.97	
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe	11,83
Palette (brutto)/kg	166,98	

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	
Inkl. Dimmschalter	
Inkl. Bridge	Nein

