Schnell und zuverlässig zu deinen Diensten

Mit seinem kompakten Design und leisen Betrieb ist der ECOSYS PA4000x der ideale Begleiter für jedes Büro. Die langlebigen Komponenten sorgen für schnellen und zuverlässigen Druck.



ECOSYS PA4000x

- A4 Schwarz/Weiß-Drucker
- Bis zu 40 Seiten pro Minute
- Auflösung 1200 x 1200 dpi

Spezifikationen

ALLGEMEIN
KYOCERA ECOSYS S/W Laser
Bedienfeld: LCD 21 Zeichen, 5 Zeilen
Typ: Desktop
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 40 A4-Seiten pro Minute (einseitig),
Bis zu 20 A4-Seiten pro Minute Duplex (beidseitig)
Auflösung: 1200 x 1200 dpi (Drucken)
Empfohlenes Druckvolumen[1]: durchschnittlich 2.800 Seiten pro Monat
Maximales Druckvolumen[1]: 80.000 Seiten pro Monat
Maximale Lebensdauer[1]: 200.000 Seiten oder 5 Jahre
Aufwärmzeit: ca. 15 Sekunden oder weniger (nach dem Einschalten)
Zeit bis zum ersten Druck: ca. 6,4 Sekunden oder weniger
CPU: ARM Cortex-A53, 1,0 GHz
Speicher: 512 MB (Standard)
Schnittstelle: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale SD/SDHC-Karte
Integriertes Kostenstellenmanagement: 20 Kostenstellen
Abmessungen (B x T x H):
Ohne Verpackung: 375 x 393 x 272 mm,
387 × 393 × 272 mm (inkl. Ventilationsschlitz für Luftzufuhr)
Mit Verpackung: 516 x 500 x 400 mm
Gewicht:
Ohne Verpackung: ca. 14,5 kg (mit Toner), ca. 14,0 kg (ohne Toner)
Mit Verpackung: 18 kg
Stromversorgung: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:
Ruhemodus: 0,3 W
Bereit: 6 W
Drucken/Kopieren: 556 W
Geräuschemissionen (gem. ISO 7779/ISO 9296):
Drucken: 52 dB (A)
Leiser Betrieb: 48 dB (A)
Standby: 29 dB (A)
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS. Die Produktion dieses Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001

PAPIERVERARBEITUNG
Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Papierstärke vom max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie die von KYOCERA für normale Umgebungsbedingungen empfohlenen Papiere.
Papierzufuhr: Universalzufuhr: 100 Blatt, 60—220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 × 148—216 × 356 mm)
Papierkassette: 250 Blatt, 60—163 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 × 148—216 × 356 mm)
Max. Papierkapazität mit Optionen: 850 Blatt
Duplex: Standard-Duplexeinheit, beidseitiger Druck, 60—163 g/m², A5, A4, benutzerdefiniert (140 × 210—216 × 356 mm)
Papierablage: max. 250 Blatt (Schriftbild nach unten)

DRUCKFUNKTIONEN
Druckersprache: PRESCRIBE
Emulationen: PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print
Betriebssysteme: Alle gängigen Windows Betriebssysteme, MAC OS X ab Version 10.9, Chrome OS; andere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Schriftarten (PCL6, KPDL3), 4 Schriftarten (Calibri), 4 Schriftarten (Cambria), 1 Bitmap-Schriftart, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF417 unter PRESCRIBE (PCL und andere Barcodes als Option verfügbar)
Druckfunktionen: „Prüfen und Halten"[2], Auftragsspeicher[2], Schnellkopie[2], Privater Druck[2], Datenspeicherung mit PIN-Code oder Passwort[2], Internet Printing IPP 1.0, E-Mail-Druck, WSD Print, EcoPrint — Tonersparmodus, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Batch-Ausgabe von Aufträgen, Kantenglättung, Pull Print, VPSX, IPP PIN Print, Zugang zur KYOCERA-Cloud, optionale Integration ausgewählter Funktionen von KYOCERA Cloud Print and Scan
Sicherheitsfunktionen: Secure Boot, Run-Time Integrity Check (RTIC), Allowlisting, TLS 1.3, IPSec, HTTPS, SNMPv3, „Vertraulicher Druck" mit PIN-Code-Abfrage[2], verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPP über TLS, WSD, lokale und Netzwerkauthentifizierung, Windows-Authentifizierung (NTLM v2, Kerberos), Einschränkung von Benutzergruppen durch Anmeldeverwaltung, IP-Filterung, Port-Einschränkung, Schnittstellenblockierung, Security Quick Setup, SIEM-Unterstützung (SysLog), SCEP, OSCP/CRL, TPM (Trusted Platform Module) optional
Unterstützung für mobiles Drucken: KYOCERA Mobile Print-App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print

VERBRAUCHSMATERIAL
Durchschnittliche Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19752
TK-1260 Toner-Kit: Schwarz-Toner für 10.000 A4-Seiten
TK-1300 Toner Kit: Schwarz-Toner für 3.000 A4-Seiten
Mitgelieferter Toner für 3.600 A4-Seiten

OPTIONEN
Papierkassette PF-1100 (max. 2): max. 250 Blatt, 60—163 g/m²; A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 × 148 mm—216 × 356 mm)
Unterschrank CB-1100-B: Unterschrank (Holz) mit Stauraum und Rollen, ca. 375 x 393 x 510 mm (BxTxH)

SICHERHEIT (OPTIONAL)
UG-33: ThinPrint-Unterstützung
UG-50: TPM (Trusted Platform Module), zusätzlicher Schutz vertraulicher Daten
USB IC-Kartenleser + **Card Authentication Kit (B):** Unterstützung für diverse Authentifizierungskarten verfügbar

GARANTIE
2 Jahre Garantie „Bring in" auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers[3]

MODELLVARIANTE
ECOSYS PA4000x/Plus:
ECOSYS PA4000x inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre

LIEFERUMFANG
Drucker, Toner für 3.600 Seiten, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise und Stromkabel
Treiber-DVD, Software und Benutzerhandbuch nicht im Lieferumfang enthalten. Computer mit Internetanschluss zum Herunterladen von Treibern und Software erforderlich.

[1] Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen.
[2] Nur mit optionaler SD/SDHC-Speicherkarte.
[3] Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de.

Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen. Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der ISO/IEC 19752. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrucke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen. Der Drucker ist nicht für den Randlosdruck geeignet. Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Druckers.

Stand: September 2026

www.blauer-engel.de/uz219

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 2159 918-444 Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

Kyocera Document Solutions Partner

Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.
Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen
der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.