



32047500 Runner Hue bar/tube white 2x4.2W - UVP: 159,99 EUR

LED Spot, einfache und intuitive Bedienbarkeit via mitgeliefertem Hue Dimmschalter, 4 vorprogrammierte Lichtszenen mit belebendem, kühlem Licht bis zu warmweißem Licht zum perfekten Entspannen (2.200-6.500 Kelvin), steuerbar per Bluetooth oder Hue Bridge

Technische Daten

Max. Wattage	8,4
Sockel	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Volt	230
Lumen	800
Kelvin	2200-6500

Artikeldaten

Flammenanzahl	2
Zolltarifnummer	94052099
Herkunftsland	PL

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Weiss
Farbgebung	Weiss
Dimmeffekt	50.000 Weisserschattierungen

Energieeffizienz

Kategorie

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,00 CHF

Codes

EAN Artikel	8720169320475
EAN Verpackungseinheit	8720169320482
Bestellnummer (EOC)	32047500
Interne Nr. Signify (GPC)	929003812001

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	48
Anzahl Lagen pro Palette	3
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	24

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,90	30,50	8,90
Verpackung in cm (H/B/T)	14,00	36,50	14,00
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	43,8	29,2	37,6
Palette in cm (H/B/T)	146,80	80,00	120,00

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0,96
Artikel mit Verpackung / kg	1,37
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe 8,22
Palette (brutto)/kg	222,35

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	N/A
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	
Inkl. Dimmschalter	
Inkl. Bridge	Nein



8 7 2 0 1 6 9 3 2 0 4 7 5