

K 4 POWER CONTROL FLEX

Für mehr Kontrolle: Der K 4 Power Control Flex mit PremiumFlex-Schlauch und G 160 Q Power Control-Pistole ist für mittelstarke Verschmutzungen auf Terrassen, Gartenmöbeln und Autos geeignet.



Bestell-Nr. 1.324-300.0

- Praktische Schlauch- und Zubehöraufbewahrung
- Ausziehbarer Teleskopgriff
- Besonders leistungsfähiger wassergekühlter Motor

Technische Daten		
EAN-Code		4066529122599
Stromart	V / Hz	230 / 50
Druck	bar / MPa	20 - max. 130 / 2 - max. 13
Fördermenge	l/h	max. 420
Flächenleistung	m²/h	30
Zulauftemperatur	°C	max. 40
Anschlussleistung	kW	1,8
Anschlusskabel	m	5
Farbe		gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	11,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	15,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	405 × 306 × 584

Ausstattung		
Hochdruckpistole		G 160 Q Power Control
Vario Power Jet		■
Dreckfräser		■
Integriertes Aufbewahrungsnetz		■
HD-Schlauch	m	8 / PremiumFlex
Geräteseitiges Quick Connect		■
Reinigungsmiteileinsatz über		Plug 'n' Clean-System
Teleskopgriff		■
Wassergekühlter Motor		■
Integrierter Wasserfilter		■
Adapter Gartenschlauchanschluss		■
A3/4"		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Power Control-Pistole mit Quick Connect und Strahlrohre

- Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung.
- Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an.
- Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.



PremiumFlex-Hochdruckschlauch

- Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit.
- Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.



Home & Garden App

- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.
- Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.

ZUBEHÖR VON K 4 POWER CONTROL FLEX 1.324-300.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
STRAHLROHRE				
VP 145 Vario Power Jet für K 4-K 5	1	2.642-725.0	Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	■
DB 145 Dreckfräser für K 4-K 5	2	2.642-728.0	Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	■
TLA 4 Teleskopstrahlrohr	3	2.644-190.0	Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.	□
Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen	4	2.644-249.0	Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.	□
Spritzschutz	5	2.642-706.0	Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	6	2.638-817.0	Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	7	2.643-240.0	Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
eco!Booster 130	8	2.645-387.0	Ideal für empfindliche Oberflächen, sehr effizient – der eco!Booster bietet eine um 50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Flachstrahl und spart dadurch Wasser, Energie und Zeit.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□
FLÄCHENREINIGER				
T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer	10	2.644-074.0	Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion – für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.	□
T 5 Flächenreiniger T-Racer	11	2.644-084.0	Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	□
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber	12	2.644-123.0	Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber	13	2.644-212.0	Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.	□
BÜRSTEN				
WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste	14	2.644-374.0	Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON K 4 POWER CONTROL FLEX 1.324-300.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
WB 130 Rotierende Waschbürste	15	2.644-286.0	Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	☐
WB 60 Weiche Waschbürste	16	2.643-233.0	Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Solaranlage, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	☐
Felgenwaschbürste	17	2.643-234.0	Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	☐
Waschbürste	18	6.903-276.0	Waschbürste mit weichen Borsten zur Reinigung schwer zugänglicher und empfindlicher Stellen im Außenbereich. Geeignet für sämtliche Modelle der K 2- bis K 7-Gerätekategorie.	☐
ROHRREINIGUNG				
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	19	2.642-240.0	Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	☐
PC 15 Rohrreinigungsset	20	2.637-767.0	Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
PC 7,5 Rohrreinigungsset	21	2.637-729.0	Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
SCHAUMDÜSE				
FJ 6 Schaumdüse	22	2.643-147.0	FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	☐
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	23	2.643-144.0	Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
VERSCHIEDENES				
SH 5 Saugschlauch	24	2.643-100.0	Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.	☐
Sand-/Nassstrahlset	25	2.638-792.0	Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	☐
Variogelenk	26	2.640-733.0	Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	☐
Wasserfilter	27	4.730-059.0	Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	☐
Anti-Verdreh-Adapter	28	2.644-257.0	Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON K 4 POWER CONTROL FLEX 1.324-300.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VERSCHIEDENES				
O-Ring Set	29	2.640-729.0	Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	☐
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System				
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	30	2.641-721.0	Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992				
Adapterset Verlängerungsschlauch	31	2.643-037.0	2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	☐
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System				
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	32	2.641-710.0	Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	☐
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	33	2.641-709.0	Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	☐
UNIVERSALREINIGER				
Universalreiniger RM 626	34	6.295-753.0	Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge.	☐
	35	6.295-755.0		☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Autoschampoo 3-in-1 RM 610 + Innenraumreiniger RM 651	36	6.296-169.0	Das Autoschampoo RM 610 für ein glänzendes Ergebnis dank schonender Reinigung und schneller Trocknung. Pflege und Schutz in einem Schritt. Mit Probe des Innenraumreinigers RM 651.	☐
Insektenentferner RM 618	37	6.295-761.0	Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.	☐
Autoglasreiniger RM 650	38	6.296-105.0	Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.	☐
Innenraumreiniger RM 651	39	6.296-106.0	Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.	☐
Cockpitpflege seidenmatt RM 652	40	6.296-107.0	Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.	☐
Wachspolitur RM 660	41	6.296-108.0	Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt.	☐
Felgenreiniger Premium RM 667	42	6.296-048.0	Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an.	☐

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 4 POWER CONTROL FLEX 1.324-300.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670	43	6.296-109.0	Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.	○
Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672	44	6.296-110.0	Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit.	○
Autoshampoo 3-in-1 RM 610	45	6.295-750.0	Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.	○
Ultra Foam Cleaner RM 615	46	6.295-743.0	Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fettthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend.	○
Zweiradreiniger RM 44 G	47	6.295-763.0	Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.	○
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Glass Finisher 3-in-1 RM 627	48	6.295-474.0	Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z.B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen.	○
Steinflächen				
Sprühimprägnierer RM 542	49	6.295-594.0	Der hochwirksame Sprühimprägnierer pflegt Flächen im Außenbereich, frischt die Farbe auf, schützt vor Umwelteinflüssen und punktet durch seine hohe Flächenleistung.	○
Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611	50	6.295-765.0	Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar	○
Stein- u. Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611	51	6.295-767.0		○
Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611	52	6.296-227.0	auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten.	○
Holzflächen				
Holzreiniger 3-in-1 RM 612	53	6.295-757.0	Kraftvoller Holzreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich.	○
Kunststoffflächen				
Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613	54	6.295-758.0	Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen.	○

○ Reinigungsmittel.