

Navodila za uporabo Digitalni
termo-higrometer Kat. št.
30.5059.02

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za nakup tega izdelka podjetja TFA.

1. Pred začetkom dela z napravo

-  prosimo, da si natančno preberete navodila za uporabo.
- S spoštovanjem navodil za uporabo boste preprečili poškodbe naprave in ogrožanje vaših zakonskih pravic do reklamacije zaradi napačne uporabe. Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, ne prevzemamo odgovornosti. Prav tako ne odgovarjamo za napačne merilne vrednosti in posledice, ki lahko iz tega izhajajo.
- Posebej upoštevajte varnostna navodila!
- Navodila za uporabo shranite na varno mesto!

2. Za vašo varnost

- Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je opisano v tem navodilu.
- Samovoljno popraviljanje, predelava ali spreminjanje naprave ni dovoljeno.

F Previdnost!
Nevarnost poškodb:

- Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok.
- Majhni deli lahko otroci (mlajši od 3 let) pogoltnejo.
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline in so lahko pri zaužitju smrtno nevarne. Zaužitje baterije lahko v dveh urah povzroči hude notranje opekline in smrt. Če sumite, da je bila baterija zaužita ali je kako drugače prišla v telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne mečite v ogenj, ne kratkostirajte, ne razstavljajte in ne polnite. **Nevarnost eksplozije!**
- Da bi preprečili iztekanje baterije, je treba izrabljene baterije čim prej zamenjati. Če je baterija iztekla, se izogibajte stiku s kožo, očmi in sluznico. Po potrebi takoj sperite prizadeta mesta z vodo in poiščite zdravniško pomoč.

F Pomembna opozorila glede varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Zaščitite pred vlago! Napravo očistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte drgnilnih sredstev ali topil!
- Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterijo.

3. Zagon

- Napravo vklopite s tipko **ON/OFF** .
- Vsi segmenti se kratko prikažejo.
- Naprava je zdaj pripravljena za uporabo.
- Zgornji zaslon prikazuje trenutno notranjo temperaturo.
- Spodnji zaslon prikazuje trenutno vlažnost zraka.
- Za izklop naprave pritisnite gumb **ON/OFF**.

4. Najvišje in najnižje vrednosti

- Pritisnite **tipko+**.
- Na zaslonu se prikaže MAX.
- Prikaže se najvišja vrednost notranje temperature in vlažnosti zraka od zadnje ponastavitve.
- Pritisnite tipko **-**.
- Na zaslonu se prikaže MIN.
- Prikaže se najnižja vrednost notranje temperature in vlažnosti zraka od zadnje ponastavitve.
- Da se ponovno prikažejo trenutne vrednosti, ponovno pritisnite tipko+ ali **-**.
- Naprava samodejno zapusti način MAX/MIN, če več kot 5 sekund ne pritisnete nobene tipke.
- Če držite tipko+ ali **-** pritisnjeno dve sekundi, medtem ko so na zaslonu prikazane najvišje ali najnižje vrednosti, se vrednosti izbrišejo in ponastavijo na trenutne vrednosti.

5. Montaža

- Z dvema magnetoma na zadnji strani lahko napravo pritrdite na kovinsko površino ali uporabite izklopni stojalo za postavitev. Izogibajte se bližini radiatorjev in neposredni sončni svetlobi.

6. Zamenjava baterije

- Odprite predal za baterijo tako, da s pomočjo kovancev zavrtite pokrov predala za baterijo v levo (v smeri puščice OPEN) in vstavite novo baterijo (CR2032) s pozitivnim polom navzgor.
- Ponovno zaprite predal za baterije (v smeri puščice CLOSED).

7. Odpravljanje napak

Problem Rešitev

Brez prikaza → Vstavite baterijo pravilno
(+pol navzgor)
→ Zamenjajte baterijo

® Navodila za uporabo Digitalni
termo-higrometer Kat. št.
30.5059.02



Nepravilen prikaz → Izpraznite baterijo (3 min.)
in ponovno vstavite
→ Zamenjajte baterijo

Prikaz LL/HH → Vrednosti zunaj merilnega
območja

Če vaša naprava kljub tem ukrepom še vedno ne deluje, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

8. Odlaganje

Ta izdelek in embalaža sta izdelana iz visokokakovostnih materialov in sestavin, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo. S tem se zmanjša količina odpadkov in varuje okolje.

Embalažo odstranite na okolju prijazen način prek ustreznih sistemov zbiranja odpadkov.



Odlaganje električne naprave

Iz naprave odstranite vgrajene baterije in akumulatorje ter jih odložite ločeno.

Ta naprava je označena v skladu z direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Tega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Uporabnik je dolžan staro napravo oddati v ustrezno zbirno mesto za odstranjevanje električne in elektronske opreme, da se zagotovi okolju prijazno odstranjevanje. Vračilo je brezplačno. Upoštevajte veljavne predpise!



Odlaganje baterij

Baterije in akumulatorji se v nobenem primeru ne smejo odlagati z gospodinjskimi odpadki. Vsebujejo škodljive snovi, ki lahko pri nepravilnem odstranjevanju škodujejo okolju in zdravju. Kot potrošnik ste zakonsko dolžni, da rabljene baterije in akumulatorje oddate v okolju prijazno odstranjevanje v trgovini ali na ustreznih zbirnih mestih v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi. Vračilo je brezplačno.

Oznake za težke kovine, ki so vsebovane v baterijah, so:

Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Zmanjšajte nastajanje odpadkov iz baterij z uporabo baterij z daljšo življenjsko dobo ali primernih akumulatorjev. Preprečite onesnaževanje okolja in ne puščajte baterij ali električnih in elektronskih naprav, ki vsebujejo baterije, ležati naokoli. Ločeno zbiranje in recikliranje baterij in akumulatorjev pomembno prispeva k varstvu okolja in preprečevanju nevarnosti za zdravje.

OPOZORILO!

Okoljska in zdravstvena škoda zaradi nepravilnega odstranjevanja baterij!

F OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije pri baterijah, ki vsebujejo litij

- Pri baterijah in akumulatorjih, ki vsebujejo litij (Li= Lithium), obstaja velika nevarnost požara in eksplozije zaradi toplote ali mehanskih poškodb, kar lahko ima hude posledice za ljudi in okolje. Posebno pozornost posvetite pravilnemu odstranjevanju.

9. Tehnični podatki

Notranja temperatura:

Merilno območje	-10 °C... +50 °C
Natančnost	±1 °C (10...35 °C), sicer ±2 °C

Vlažnost zraka:

Merilni območje	20 ... 95 %rH
Natančnost	±5 % (30 ... 80 %), v drugih primerih ±8

Napajanje	Baterija CR2032 3V (vključena)
-----------	--------------------------------

Velikost	71 x 13 (49) x 71 (63) mm
----------	---------------------------

Teža	48 g (samo naprava)
------	---------------------