


ROLINE 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter, rund, USB-Charger A+C, blau, 3 m

Artikelnummer 19.07.2341
Hersteller ROLINE
Hersteller-Art.-Nr. 19.07.2341
EAN (Einzelstück) 7630049632523



Runde Design-Steckdosenleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen für den Innenbereich inkl. Ein-/Aus-Schalter und Berührungsschutz sowie USB-Charger

- 4-fach-Steckdosenleiste aus blauem Kunststoff mit weißen Kontraststreifen
- Steckdosen sind ringförmig angeordnet
- 2poliger Schalter
- Zuleitung 3 m, mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker
- USB Ladeanschluss: 5V DC max. 2.4A (1x USB-A / 1x USB-C)
- Berührungsschutz

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	Steckdosenleiste
Farbe	blau
Länge	3 m
Funktion	4-fach Steckdosenleiste m. Schalter

Bauform	Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit	3600 W
Max. Spannung	250V AC
Ein/Aus-Schalter	ja
Schalter-Typ	2 polig
Anzahl der Steckdosentöpfe	4
Anzahl Ausgänge/Winkel	4
Anordnung Ausgänge	Reihe
Dosentyp	Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger	ja
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	blau
Anschlusskabel	H0V5VV-F3G 1,5mm² 3 m
Farbe (Kabel)	weiß
Anschlusstecker	Schutzkontakt
Steckertyp	Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung	Deutschland, Österreich, Niederlande
Netzanschluss	Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe	42 mm
Breite	138.5 mm
Tiefe	138.5 mm
Gewicht	590.3 g
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	180 mm
Verpackungstiefe	180 mm
Paketgewicht	0.64 kg