

ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, USB-Charger A+C, 3 m

Artikelnummer	19.07.2345
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.07.2345
EAN (Einzelstück)	7630049632561



Weißer Steckdosenleiste mit einzeln schaltbaren blauen Schutzkontakt-Steckdosen für den Innenbereich inkl. Ein-/Aus-Schalter und Berührungsschutz sowie USB-Charger

- 3-fach-Steckdosenleiste aus weißem Kunststoff mit blauen Doseneinsätzen
- Steckdosen sind um 45° gedreht
- 2poliger Schalter
- Zuleitung 3 m, mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker
- USB Ladeanschluss: 5V DC max. 2,4A (1x USB-A + 1x USB-C)
- Berührungsschutz
- Steckdosen sind einzeln schaltbar, beleuchtete Schalter

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	Steckdosenleiste
Farbe	weiß
Länge	3 m

Funktion	3-fach Steckdosenleiste m. Schalter
Bauform	Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit	3600 W
Max. Spannung	250V AC
Ein/Aus-Schalter	ja
Schalter-Typ	2 polig
Anzahl der Steckdosentöpfe	3
Anzahl Ausgänge/Winkel	3
Anordnung Ausgänge	Reihe
Dosentyp	Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger	ja
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	weiß
Anschlusskabel	H0V5VV-F3G 1,5mm² 3 m
Farbe (Kabel)	weiß
Anschlusstecker	Schutzkontakt
Steckertyp	Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung	Deutschland, Österreich, Niederlande
Netzanschluss	Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe	41 mm
Breite	74 mm
Tiefe	220 mm
Gewicht	600.5 g
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	280 mm
Paketgewicht	0.7 kg