

LED Vario-Spotleuchte – SNAKE

Bedienungsanleitung



TECHNISCHE DATEN

Serie	LIGHTME® POWERLENS		
Artikelnummer	LM85830	LM85831	LM85832
Farbe	Schwarz	Weiß	Titan
Fassung	GX53		
Inklusive Lichtquelle	LM85801	LM85800	LM85802
Leistung Lichtquelle	4,8W		
Abstrahlwinkel	60°		
Lichtstrom	460lm		
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle <X>	F		
Netzanschluß	220-240V~		
Frequenz	50/60 Hz		
IP Schutzart	IP20		

ACHTUNG:


- Sofortiger Neustart möglich.
- Die Leuchte darf nur mit GX53 LED-Lichtquellen verwendet werden!
- Die Betriebstemperatur der Leuchte liegt zwischen -20° C und +40° C.
- Konzipiert für Innenräume.

CLASS II	LED		CE
Ersetzen Sie jede gebrochene Schutzscheibe			



HINWEISE:

- Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht den inneren Teil der Leuchte zu demontieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor der Installation oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten! ⚠
- Um die Leuchte nicht zu beschädigen, empfehlen wir Ihnen während der Installation Handschuhe zu tragen.
- Sollte die Leuchte oder die Lichtquelle ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchte abkühlen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts oder in Verbindung mit unpassenden Teilen zurückzuführen sind.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

MONTAGE: LM85830, LM85831, LM85832



1. Schalten Sie die Stromversorgung AUS.
2. Nehmen Sie die Vario-Spotleuchte vorsichtig aus der Verpackung. Für einen optimalen Stand, biegen Sie den Hals der Leuchte wie auf der Zeichnung abgebildet.
3. Drehen Sie die Lichtquelle LM85800/ LM85801/ LM85802 in die Fassung ein.
4. Stecken Sie den Schuko-Netzstecker der Leuchte in eine 230V/50Hz Steckdose.
5. Zum Ein- und Ausschalten der Leuchte benutzen Sie den Kippschalter am Kabel.
6. Schalten Sie die Stromversorgung AN.



Die korrekte Entsorgung des Produkts:



LIGHTME® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.