



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Universalsäge

TE-AP 18/13 Li - Solo

Art.-Nr.: 4326315

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825678284

Die Einhell Akku-Universalsäge TE-AP 18/13 Li-Solo ist eine besonders leichte, handliche Säge für den flexiblen Einsatz rund um Haus und Garten. Sie ist Teil der leistungsstarken Power X-Change Familie. Die Reciprosäge ist dank ihres geringen Gewichts und des ergonomischen Designs mit Softgrip auch einhändig bedienbar. Die Säbelsäge arbeitet mit 13 mm Hubhöhe und einer Schnittleistung bis 50 mm in Holz. Per Drehzahlelektronik lässt sich die Leistung präzise anpassen. Das Sägeblatt kann werkzeuglos gewechselt werden und der Sägeschuh ist mithilfe des im Gehäuse aufbewahrten und mitgelieferten Innensechskantschlüssels verstellbar. Die Akku-Universalsäge wird ohne Akku und Ladegerät geliefert.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Vielseitig einsetzbar: Baustelle - Werkstatt - Garten
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel für den schnellen Einsatz
- Besonders kompaktes Design für einfaches Handling
- Leichte, handliche Bauform auch zum einhändigen Arbeiten
- Ergonomische Handhabung mit optimalem Halt dank Softgrip
- Inkl. je 1x Qualitäts-Sägeblatt für Holz und Metall
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - Hubzahl | 3000 min ⁻¹ |
| - Hubhöhe | 13 mm |
| - Schnitttiefe in Holz | 50 mm |
| - Schnitttiefe in Kunststoff | 10 mm |
| - Schnitttiefe in Stahl | 4 mm |
| - Werkzeugloser Sägeblattwechsel | Ja |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 1.13 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 1.73 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 414 x 81 x 159 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 6 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 10.66 kg |
| - Maße Exportkarton | 490 x 430 x 185 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4308 8760 10200 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Sä-Sägebl.Set 3tg Ho/Met Akku
Universalsägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49576105
EAN-Code: 4009315761053
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



E-Case L with wheels
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540014
EAN-Code: 4006825660562
Einhell Accessory



E-Case S-F
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540011
EAN-Code: 4006825653991
Einhell Accessory



E-Case M
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540021
EAN-Code: 4006825667721
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle


Sägen¹
(Stück)

1.5 Ah	185
2.0 Ah	242
2.5 Ah	313
3.0 Ah	369
4.0 Ah	484
5.2 Ah	629
6.0 Ah	726
8.0 Ah	976

Testaufbau:

1) Weichholz - rundes Weichholz (Ø 35 mm)

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten

Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

Generierungsdatum: 13.11.2024 13:48

Seite 2