



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Multifunktionswerkzeug

TE-MG 18/1 Li - Solo

Art.-Nr.: 4465195

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825672947

Das Einhell Akku-Multifunktionswerkzeug TE-MG 18/1 Li - Solo eignet sich für vielseitige Einsätze. Mit seiner umfangreichen Ausstattung wird das Bewältigen von Aufgaben wie Sägen, Schleifen oder Schaben zu einer mühelosen Aufgabe. Die magnetische 12-Pin-Werkzeugaufnahme ermöglicht eine flexible Positionierung des Zubehörs. Die Drehzahl-Elektronik sorgt für eine präzise und materialgerechte Arbeitsweise. Mitgeliefert werden ein Deltaschleifschuh, sowie Schleifpapiere in verschiedenen Körnungen (je 3x P60, P80, P120). Außerdem sind ein Schaber, ein Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff, sowie ein Segmentsägeblatt für Holz, Kunststoff und Weichmetall (HSS) enthalten. Lieferung ohne Akku.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Schnellspannverschluss für werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Drehzahl elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme zur Vibrationsreduzierung
- Magnetische 12-Pin-Werkzeugaufnahme
- Inkl. Delta-Schleifschuh mit Kletttaftung
- Inkl. 9x Schleifpapier für Holz & Metall (je 3x P60, P80, P120)
- Inkl. Schaber
- Inkl. Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff
- Inkl. Segmentsägeblatt für Holz, Kunststoff und Weichmetall (HSS)
- Sicheres und angenehmes Arbeiten dank Softgrip
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| - Schwingzahl | 10000-33000 min ⁻¹ |
| - Leerlaufdrehzahl | 5000 - 16500 min ⁻¹ |
| - Oszillationswinkel | 3.2 ° |
| - Schleifpapiergröße | 93 x 93 x 93 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Produktgewicht | 0.83 |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 1.18 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 94 x 109 x 265 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 6 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 8 kg |
| - Maße Exportkarton | 300 x 280 x 245 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 8100 16860 19800 |



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory

Dust adapt.f. TE-MG 12+18/1 Li
Multifunktionswerkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 4465182
EAN-Code: 4006825655124
ISC



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle			
	Laufzeit ¹ (Min.)	Schneiden ² (Anzahl)	Schneiden ³ (Anzahl)
1.5 Ah	26	540	100
2.0 Ah	35	721	134
2.5 Ah	44	901	166
3.0 Ah	52	1082	200
4.0 Ah	71	1442	268
5.2 Ah	90	1875	340
6.0 Ah	105	2163	400
8.0 Ah	140	2884	536

Testaufbau:

1) ohne Last

2) Plastik - Rundkunststoff Ø 10 mm

3) Metall - Rundstahl Ø 6 mm