
C-171508

△1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



P/N 製品番号	STUD SIZE スタッドサイズ	Hφ	INSULATION DIA 被覆外径 D	L1	L2	D	
171508-1	#6	3.68	2.03~3.18	20.3	16.7	7.1	
-2	#8	4.34	2.03~3.18	20.3	16.7	7.1	
~~-3~~	~~#10~~	~~5~~	~~2.03~3.18~~				OBSOLETE
-4	#6	3.68	2.67~3.56	20.3	16.7	7.1	
-5	#8	4.34	2.67~3.56	20.3	16.7	7.1	
~~-6~~	~~#10~~	~~5~~	~~2.67~3.56~~				OBSOLETE
-7	5mm	5.26	2.03~3.18				OBSOLETE △1
-8	5mm	Ⓖ 5.2	2.67~3.56	21.4	17.5	7.9	
~~171508-9~~	~~#4~~	~~3.02~~	~~2.03~3.18~~				OBSOLETE

LTR	改 REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
K1	REVISED PER ECR-25-253648	SA	MDP	13AUG 2025
K	REVISED PER ECR-17-018225	Y.O	E.T	27DEC17
J	REVISED PER ECR-17-007066	T.G	N.Y	26MAY17
H	OBSOLETE	Y.O	N.Y	14APR17
G	Change Applicable Body	Y.O	N.Y	23JAN17
F2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11

DR 2/6/13 T. Yoshida
DE T. Sugimoto 2/6/13
CHK T. Nakamura 2/6/13
APP Y. Sato 2/6/13

参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)

材料 MATERIAL: 電気銅 COPPER
仕上 FINISH: 焼なまし 錫めっき ANNEAL TIN PL
電線範囲 WIRE RANGE: 0.26~1.04 mm² (AWG 22-16)
被覆外径 INSULATION DIA: 表参照 SEE TABLE mm IN
一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED: ±0.4 ±1°0'
尺度 SCALE: 4-1
分類 CLASS:
形式 TYPE: P.I.D.G プリインシュレイテッド スタビロッドグリップ
LOT: J SIZE: A 番号 NO: C-171508 REV: K1
品名 NAME: 丸型端子 WIRE TERMINAL ASSEMBLY

TE Connectivity

単位: 粍 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT