
LED LR40-RGBW 365 ESGd-M12d-57

Art. Nr. 1-000000-06972
Ktl. Nr. 15070983
EAN Nr. 4260654163759




Normen / Norms

DIN EN 60598-1 :2021/A11:2022
DIN EN 60529 :1991/A2:2013/AC:2019-02
DIN EN 55015:2019+A11:2020
DIN EN IEC 63000:2018
DIN EN 61547:2009
DIN EN 62471:2009

RGBW


IP67

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power (W/R/G/B)	5,7W / 3,1W / 2,6W / 2,6W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M12, 5-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	


Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	589lm / 87lm / 215lm / 60lm
Effizienz / Efficiency	67 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI 80
Photobiological Safety	RG-1



Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	ESG, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,52 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +50°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.



a= 395mm b= 415mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

rev.17.12.2024