

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	FW112506SK
EAN	4015609051519
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

Produktbeschreibung

CEE NEO Wandsteckdose Minikombi 16A 5P 6h
 IP54 mit Schraub-Klemmstein und
 Schutzkontaktsteckdose



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
 Minikombi
 16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V~
 mit Farbringcodierung "rot"
 Gehäuse aus PA6-Material
 mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
 mit drehbarem Boden
 mit 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
 mit Schutzkontaktsteckdose
 und 5pol. Schraub-Klemmstein
 zur Innenbefestigung

Bestellinformationen

Nettogewicht	0,4268 kg
Gerätehöhe	150 mm
Gerätebreite	78 mm
Gerätetiefe	166 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	5
Bruttogewicht	2,33 kg
Verpackungshöhe	0,31 m

Verpackungsbreite	0,255 m
Verpackungstiefe	0,15 m
Zolltarifnummer	85366990

Konformitäten

CE-Konformität	✓
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC001321

Technische Produktdaten

Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346V-240/415 V
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Max. Drehmoment Schraubanschluss	0,8 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	1,2 Nm
Schutzart (IP)	IP54
Anschluss technik	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Brennbarkeitsklasse der Kontakte	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0
Befestigungsart	innenliegende Befestigung
Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346 - 240/415 V
Uhrzeit-Stellung	6
Kennfarbe	rot

Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Max. Drehmoment Schraubanschluss	0,8 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	1,2 Nm
Schutzart (IP)	IP54
Anschluss technik	Schraubklemme
Kabeleinführung	M20/M25
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Brennbarkeitsklasse der Kontakte	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0
Befestigungsart	innenliegende Befestigung