

PRO HM 2120 E

Koffer
EAN 4007841 089610
Art.-Nr. 089610



Serie 5

2200 W

2200 W Leistung



80 - 630 °C



9 Temperatur-Stufen



150 - 500 l/min.



3 Luftmengen-Stufen



Geeignet für steckbare Düsen



VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Das elektronisch geregelte HeatMatic 2120 E ist mit kraftvollen 2200W ein zuverlässiger Allrounder für Profis. Nur mit einer Hand präzise einstellbar von 80-630°C und einer Luftmenge bis zu 500 l/min.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	stufenlos
Einstellung per	Stellrad
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierungsfunktion	Nein
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja
Funktion, Lebensdauer, Motor	750 Std
Heizelement austauschbar	Nein

Wiederanlaufschutz	Nein
Temperaturscanner	Ja
Feinstaubfilter	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Ja
ESD	Nein
Düsenaufnahme, Typ	34
Kabellänge	3 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, Nettogewicht	0,837 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841089610
Lieferumfang	inkl. Reflektordüse, Breitstrahldüse 50mm, Reduzierdüse 9mm, Schrumpfschlauch 1,6-9,5
Leistung	2200 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

PRO HM 2120 E

Koffer
EAN 4007841 089610
Art.-Nr. 089610



Zubehör

EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set