Heißluftgebläse - Professional Line

# PRO HM 2120 E

Koffer
EAN 4007841 089610
Art.-Nr. 089610




Serie 5 | 2200 W Leistung | 80 - 630°C | 9 Temperatur-Stufen | 150 - 500 l/Min. | 3 Luftmengen-Stufen | Geeignet für steckbare Düsen | VDE | CE

## Funktionsbeschreibung

Das elektronisch geregelte HeatMatic 2120 E ist mit kraftvollen 2200W ein zuverlässiger Allrounder für Profis. Nur mit einer Hand präzise einstellbar von 80-630°C und einer Luftmenge bis zu 500 l/min.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Temperatur | 80 – 630 °C |
| Luftmenge | 150 – 500 l/min |
| Temperatureinstellung | 9-stufig |
| Einstellung per | Stellrad |
| Temperaturanzeige | Stellrad mit beschrifteten Stufen |
| Luftstromregulierung | Stufen |
| Programmierfunktion | Nein |
| Loc-Funktion | Nein |
| Resthitzeanzeige | Nein |
| Cool-Funktion | Nein |
| Motor, Typ | Bürstenmotor |
| Heizelement | Keramikheizung |
| Netzanschluss | 220 – 230 V / 50 – 60 Hz |
| Funktion, Aufhängmöglichkeit | Ja |
| Funktion, Lebensdauer, Motor | 750 Std |
| Heizelement austauschbar | Nein |

| | |
|---|---|
| Wiederanlaufschutz | Nein |
| Temperaturscanner | Ja |
| Feinstaubfilter | Nein |
| Thermosicherung | Ja |
| Thermoschutzabschaltung | Nein |
| ESD | Nein |
| Düsenaufnahme, Typ | 34 |
| Kabellänge | 3 m |
| Abmessungen (L x B x H) | 253 x 87 x 200 mm |
| VPE1, Nettogewicht | 0,837 kg |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
| VPE1, EAN | 4007841089610 |
| Lieferumfang | inkl. Reflektordüse, Breitstrahldüse 50mm, Reduzierdüse 9mm, Schrumpfschlauch 1,6-9,5 |
| Leistung | 2200 W |
| Produkt Kategorie | Heißluftgebläse |

# PRO HM 2120 E

Koffer
EAN 4007841 089610
Art.-Nr. 089610

## Zubehör

| | |
|---|---|
| EAN 4007841 014919 | Temperaturscanner HL Scan |
| EAN 4007841 053963 | Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E |
| EAN 4007841 009571 | Reduzierdüse 6 mm |
| EAN 4007841 070618 | Reduzierdüse 9 mm |
| EAN 4007841 070717 | Reduzierdüse 14 mm |
| EAN 4007841 074715 | Breitschlitzdüse |
| EAN 4007841 074616 | Lötreflektordüse 14 mm |
| EAN 4007841 068035 | Adapterdüse Professional |
| EAN 4007841 070113 | Breitstrahldüse 50 mm |
| EAN 4007841 070212 | Breitstrahldüse 75 mm |
| EAN 4007841 010317 | Farbschaber-Set |
| EAN 4007841 070311 | Abstrahldüse 50 mm |
| EAN 4007841 070410 | Abstrahldüse 75 mm |
| EAN 4007841 070113 | Breitstrahldüse 50 mm |
| EAN 4007841 070212 | Breitstrahldüse 75 mm |
| EAN 4007841 070519 | Reflektordüse |
| EAN 4007841 070915 | Schweißschuh |
| EAN 4007841 087715 | Winkelflachdüse 40x2 mm für Sickenausblasrohr |
| EAN 4007841 078218 | Feinstaubfilter HL 1920 E - HG 2320 E Singlepack |