

PRO HM 2320 E

Koffer
EAN 4007841 089672
Art.-Nr. 089672



Serie 5



Timer-Funktion

2300 W

2300 W Leistung

Display

Display Anzeige (LCD)



80 - 650°C



Stufenlos einstellbar



150 - 500 l/Min.



Geeignet für steckbare Düsen



VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Kraftpaket des Energiesparens. Nachhaltiges Arbeiten für den Profi-Handwerker oder Industrie. Das 2300 W starke HeatMatic 2320 E bietet auch bei sensiblen Materialien absolute Sicherheit dank der Display-Anzeige und der präzisen Temperatureinstellung von 80-650°C.

Technische Daten

Temperatur	80 – 650 °C
Luftmenge	150 – 500 l/min
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick
Einstellung per	Joystick
Temperaturanzeige	LCD-Display
Luftstromregulierung	Stufen
Programmierungsfunktion	Ja
Loc-Funktion	Ja
Resthitzeanzeige	Ja
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja

Wiederanlaufschutz	Ja
Temperaturscanner	Ja
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Ja
Düsenaufnahme, Typ	34
Kabellänge	3 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
VPE1, Nettogewicht	1,08 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841089672
Lieferumfang	inkl. Reflektordüse, Breitstrahldüse 50mm, Reduzierdüse 9mm, Schrumpfschlauch 1,6-9,5
Leistung	2300 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

PRO HM 2320 E

Koffer
EAN 4007841 089672
Art.-Nr. 089672



Zubehör

EAN 4007841 014919	Temperaturscanner HL Scan
EAN 4007841 053963	Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E
EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional