

# HM 2320 ECO

## -68% Stromkosten



- Nachhaltiges Arbeiten für den Profi-Handwerker oder in der Industrie
- Eco-Mode als Timer-Funktion von 10-1990 Sekunden zur automatischen Abschaltung
- 2300 W mit Display-Anzeige
- Stufenlos einstellbare Temperatur in 10 °C Schritten von 80 - 650 °C
- Luftmenge in 10 Stufen einstellbar auf 150 - 500 l/min
- 3 speicherbare Programme für schnellen Start bei wiederkehrenden Anwendungen
- Hochwertige Keramikheizung





|                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2300 W                                                                                                                                                                                                                       |  | <div> <b>Display</b><br/>80 - 650 °C</div>         |  |                                                                                                                                       |
| Watt                                                                                                                                                                                                                         |  | Digital gesteuerte<br>Temperaturstufen                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                           |
| <div> 150 - 500<br/>l/min</div>                                                                                                            |  | <div> <b>energy<br/>saving</b><br/>eco-mode</div> |  |                                                                                                                                                                                                                           |
| Luftmenge                                                                                                                                                                                                                    |  | Eco-Mode zur automatischen Abschaltung                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Die Serien im Überblick</b>                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                      |  | <b>Auch erhältlich</b><br><br><br><br>Die Heißklebepistole<br><b>GlueMatic 5011</b> mit<br>2 Temperaturstufen –<br>perfekt für Profis. |
| <div>1</div><br><br>Bewährt für Bastelfans<br>und Heimwerker                                                                                                                                                                 |  | <div>3</div><br><br>Die richtige Wahl für am-<br>bitionierte Heimwerker                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>5</div><br><br>Profi-Handwerker die<br>schnell & flexibel arbeiten                                                                                                                                                      |  | <div>7</div><br><br>Für den täglichen Dauer-<br>einsatz von Heavy-Usern                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                           |
| <div></div>                                                                                                                                |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Technische Daten</b><br>Leistung ..... 2300 W<br>Netzanschluss ..... 3 m Kabel<br>Temperatur ..... 80 - 650 °C<br>Luftmenge ..... 150 - 500 l/min.<br>Speicherprogramme ..... 3<br>Timerprogramm ..... 10 - 1990 Sekunden |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Artikel</b><br>HM 2320 ECO ..... 4007841 089665<br>HM 2320 ECO Set ..... 4007841 089672                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Weiteres Zubehör auf <a href="http://www.steinell-tools.de">www.steinell-tools.de</a></b>                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                           |