

PRO HM 2320 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089665
Art.-Nr. 089665



Serie 5



Timer-Funktion

2300 W

2300 W Leistung

Display

Display Anzeige
(LCD)



80 - 650°C



Stufenlos einstellbar



150 - 500 l/Min.



Geeignet für
steckbare Düsen



VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Kraftpaket des Energiesparens. Nachhaltiges Arbeiten für den Profi-Handwerker oder Industrie. Das 2300 W starke HeatMatic 2320 E bietet auch bei sensiblen Materialien absolute Sicherheit dank der Display-Anzeige und der präzisen Temperatureinstellung von 80-650°C.

Technische Daten

Temperatur	80 – 650 °C	Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja
Luftmenge	150 – 500 l/min	Wiederanlaufschutz	Ja
Temperatureinstellung	in 10°C-Schritten über Joystick	Temperaturscanner	Ja
Einstellung per	Joystick	Thermosicherung	Ja
Temperaturanzeige	LCD-Display	Thermoschutzabschaltung	Ja
Luftstromregulierung	Stufen	Düsenaufnahme, Typ	34
Programmierungsfunktion	Ja	Kabellänge	3 m
Loc-Funktion	Ja	Abmessungen (L x B x H)	253 x 87 x 200 mm
Resthitzeanzeige	Ja	VPE1, Nettogewicht	1,024 kg
Cool-Funktion	Nein	Herstellergarantie	1 Jahr
Motor, Typ	Bürstenmotor	VPE1, EAN	4007841089665
Heizelement	Keramikheizung	Leistung	2300 W
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 014919

Temperaturscanner HL Scan

EAN 4007841 053963

Schutzkorb HL 1820 S - HG 2320 E

PRO HM 2320 E

Faltschachtel
EAN 4007841 089665
Art.-Nr. 089665



Zubehör

EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse 6 mm
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse 9 mm
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse 14 mm
EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional