

Akku-Heißluftgebläse

MobileHeat 1

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 088064
Art.-Nr. 088064



Serie 1



300°C / 450°C



2 Temperatur-Stufen



120 l/min.



Geeignet für steckbare Düsen



VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Kompakt und flexibel für heiße Luft überall! Schnell auf 300°C oder 450°C mit dem 18V Bosch PFA-Akku für vielseitige Anwendungen. Kabellose Freiheit in einem handlichen kompakten Gerät.

Technische Daten

Temperatur	300 – 450 °C
Luftmenge	120 l/min
Temperatureinstellung	2-stufig
Einstellung per	Stufenschalter
Programmierungsfunktion	Nein
Loc-Funktion	Nein
Resthitzanzeige	Nein
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Mikanttheizung
Akku-Spannung	18 V

Schnittstelle	18V PFA Bosch-Akku
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein
Heizelement austauschbar	Nein
Wiederauflaufschutz	Nein
Temperaturscanner	Nein
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Thermosicherung	Ja
VPE1, Nettogewicht	0,54 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841088064

Zubehör

EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse 50 mm
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse 75 mm
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse 50 mm

Akku-Heißluftgebläse

MobileHeat 1

ohne Akku und Ladegerät
EAN 4007841 088064
Art.-Nr. 088064



Zubehör

EAN 4007841 070410

Abstrahldüse 75 mm
