

Sicherungshalter Fuse holder

391.000
DC



Für Type Mini - Printmontage
For Type Mini - PCB mounting



Spannung
Voltage 42 V

Strom
Current max.: 20 A



Spezifikationen / Specification

Gehäuse / Housing:	PA66 UL94V-0
Kontaktmaterial / Contact material:	Kupferlegierung, verzinkt / Copper alloy, tin plated
Einsatzbereich / Field of applications:	Gedruckte Schaltungen / Printed circuits
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-40 °C bis / to +85 °C
Kompatibilität / Compatibility:	Beliebig bestückbar mit jeder Automotive Stecksicherung Typ Mini von 2A bis 20A, ESKA 341.120 bis 341.131 (nicht im Lieferumfang enthalten) / Can be equipped with any automotive miniature fuse from 2A to 20A, ESKA 341.120 to 341.131 (not included)
Lötbarkeit gemäß / Solderability according to:	60068-2-20
Schutzgrad / Degree of protection:	IP20
Farbe / Colour:	Schwarz / Black
Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:	100 St. = Industrieverpackung (lose) / 100 pcs. = Industrial packaging (bulk)

