

37,5 x 15 mm



Spannung	250 V	Strom	VDE: 10 A	zul. Verlustleistung	2,5 W¹⁾
Voltage		Current	cUR: 20 A	Adms. power dissipation	



Spezifikationen / Specification:

Norm / Standard:	EN 60127-6
Kompatibel für / Compatible for:	5x20 mm Sicherungseinsätze / Fuse links
Montage / Mounting:	Frontpanel-Einbau / Front-panel installation
Gehäuse / Housing:	Thermoplaste UL94V0 / Thermoplastic UL94V0
Schraubkappe / Screw cover:	Thermoplaste UL94V0 / Thermoplastic UL94V0
Anschlüsse / Terminals:	Kupferlegierung, lötlbar verzinkt / Copper alloy, solderable tinned
Zulässige Umgebungstemperatur / Admissible ambient air temperature	-30°C bis / up to 85°C
Kontaktwiderstand / Contact resistance	< 5 mΩ
Isolationswiderstand zwischen den Pins / Insulation resistance between terminals	> 10 MΩ
Spannungsfestigkeit zwischen den Pins / Dielectric strength between terminals	> 1,5 kV
Schutzgrad / Degree of protection:	IP40
Farbe / colour:	Schwarz / Black
Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:	100 Stk. = Industrieverpackung / 100 pcs. = Industrial packaging

¹⁾ Kein cURus-Prüfzeichen / No cURus-approval

