

36 x 15 mm



Spannung	250 V	Strom	cURus:	20 A	zul. Verlustleistung	2,5 W
Voltage		Current	VDE:	10 A	Adms. power dissipation	



Spezifikationen / Specification:

Kompatibel für / Compatible for: **5x20 mm Sicherungseinsätze / Fuse links**

Montage / Mounting: **Frontpanel-Einbau / Front-panel installation**

Material: Schraubkappe / Screw cover: Thermoplaste / Thermoplastic UL 94V-0
 Gehäuse / Body: Thermoplaste / Thermoplastic UL 94V-0

Zulässige Umgebungstemperatur / Admissable ambient air temperature: **-30°C bis / up to 85°C**

Kontaktwiderstand / Contact resistance: **< 5 mΩ**

Isolationswiderstand zwischen den Kontakten / Insulation resistance between terminals: **> 10 MΩ**

Durchschlagsfestigkeit zwischen den Kontakten / Dielectric strength between terminals: **> 1,5 kV**

Schutzgrad / Degree of protection: **IP40**

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:

