

**37,5 x 15 mm**



|                 |              |                |                  |                                |                           |
|-----------------|--------------|----------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Spannung</b> | <b>250 V</b> | <b>Strom</b>   | <b>VDE: 10 A</b> | <b>zul. Verlustleistung</b>    | <b>2,5 W<sup>1)</sup></b> |
| <b>Voltage</b>  |              | <b>Current</b> | <b>cUR: 20 A</b> | <b>Adms. power dissipation</b> |                           |



**Spezifikationen / Specification:**

|                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Norm / Standard:                                                                 | EN 60127-6                                                          |
| Kompatibel für / Compatible for:                                                 | <b>5x20 mm - Sicherungseinsätze / Fuse links</b>                    |
| Montage / Mounting:                                                              | Frontpanel-Einbau / Front-panel installation                        |
| Gehäuse / Housing:                                                               | Thermoplaste UL94V-0 / Thermoplastic UL94V-0                        |
| Anschlüsse / Terminals:                                                          | Kupferlegierung, lötlbar verzinkt / Copper alloy, solderable tinned |
| Zulässige Umgebungstemperatur / Admissible ambient air temperature               | -30°C bis / up to 85°C                                              |
| Kontaktwiderstand / Contact resistance                                           | < 5 mΩ                                                              |
| Isolationswiderstand zwischen den Pins / Insulation resistance between terminals | > 10 MΩ                                                             |
| Spannungsfestigkeit zwischen den Pins / Dielectric strength between terminals    | > 1,5 kV                                                            |
| Schutzgrad / Degree of protection:                                               | IP40                                                                |
| Farbe / colour:                                                                  | Schwarz / Black                                                     |
| Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:                                      | 100 Stk. = Industrieverpackung / 100 pcs. = Industrial packaging    |

<sup>1)</sup> Kein cURus-Prüfzeichen / No cURus-approval

