

PDR-033

Portable DAB+/FM radio with Bluetooth



EN

- Digital Audio Broadcasting DAB+
- Bluetooth 5.3
- PLL FM radio with RDS function
- 3 preset buttons
- 1,77" (4,5cm) TFT LCD color display
- Clock and alarm function
- Sleep timer
- Output power: 2 Watt (RMS)
- Integrated rechargeable battery
- Battery capacity: up to 10 hours
- Telescopic antenna
- Included : USB-C cable
- Connections: AUX input, 3,5mm earphone jack

DE

- Digitalradio DAB+
- Bluetooth 5.3
- PLL FM-Radio mit RDS-Funktion
- 3 Stationsspeicher tasten
- 1,77" (4,5 cm) TFT LCD-Bildschirm
- Uhr-Funktion und alarmfunktion
- Sleptimer
- Ausgangsleistung: 2 Watt (RMS)
- Integrierter Akku
- Batteriespielzeit: bis zu 10 Stunden
- Teleskopantenne
- Inklusiv: USB-C Ladekabel
- Anschlüsse: AUX-Eingang, 3,5 mm Kopfhörerbuchse

NL

- Digital Audio Broadcasting DAB+
- Bluetooth 5.3
- PLL FM radio met RDS-functie
- 3 preset toetsen
- 1,77" TFT LCD kleurenscherm (4,5 cm)
- Klok en alarm functie
- Slaaptimer
- Uitgangsvermogen: 2 Watt (RMS)
- Oplaadbare batterij
- Batterijduur: tot 10 uur
- Telescopische antenne
- Inclusief: USB-C kabel
- Aansluitingen : AUX-ingang, 3,5 mm hoofdtelefoon

FR

- Radio numérique DAB+
- Bluetooth 5.3
- Tuner Radio FM PLL avec fonction RDS
- 3 touches de présélection directe
- Écran couleur TFT LCD et 1,77" (4,5 cm)
- Fonction horloge et fonction alarme
- Mise en veille programmable
- Puissance de sortie: 2 Watt (RMS)
- Batterie rechargeable intégrée
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 10 heures
- Antenne télescopique
- Inklus: Câble USB-C
- Connexions : Entrée audio auxiliaire, Prise casque 3,5 mm

ES

- Radiodifusión de audio digital DAB+
- Bluetooth 5.3
- Radio FM PLL con función RDS
- 3 preset botón
- Pantalla TFT LCD de 1,77" (4,5 cm)
- Funcion reloj y función de alarma
- Temporizador
- Potencia de salida: 2 Watt (RMS)
- Batería recargable integrada
- Capacidad de la batería: hasta 10 horas
- Antena telescópica
- Incluye: CABLE USB-C
- Conexiones: Entrada AUX, Clavija para auriculares de 3,5 mm

DATA

- Power source: AC 100-240V / DC 5V
- Rechargeable battery : DC 3.7V 1900mAh
- Dim. unit : 161 x 46 x 91 mm (WxDxH)
- Dim. Gift box : 174 x 60 x 115 mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 420 gr. / 482 gr.
- Master carton quantity : 4pcs
- EAN-code: 8711902086376
- Custom code: 8527190000

Container quantity :
20' ft : 14000 pcs
40' ft : 30800 pcs
40' HQ : 35000 pcs

Subject to changes without prior notice



V1 24-07-2024

www.lenco.com