

Technical Data

Informations techniques

Technische data

Technische Daten

Supply Voltage:	5V 1A USB, Li-ion 1 x 3.7V 2600mAh
Bulb Type:	Non-replaceable 8W LED (See rating / box info)
	Conformity with all relevant UK & EC Directive requirements.
	Class III product, must only be used with the charging cable supplied.
IP54	Protects against dust and low pressure jets of water from all directions. Limited ingress permitted
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.

Voedingsspanning:	5V 1A USB, Li-ion 1 x 3.7V 2600mAh
Lamp type:	Niet-vervangbare LED-lamp van 8 W (Zie classificatie / informatie op de doos)
	Voldoet aan alle relevante eisen van de EG-richtlijn.
	Klasse III-product, mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde oplaadkabel.
IP54	Beschermt tegen stof en waterstralen onder lage druk uit alle richtingen. Beperkte toegang toegestaan
	Afgedankte elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle het product als er faciliteiten beschikbaar zijn. Neem contact op met uw gemeentebestuur of plaatselijke winkel voor advies over recycling.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

The warranty of this product is covered by Cascade Holdings Ltd.

© Stanley Black & Decker, Inc.

STANLEY and the STANLEY Logo are trademarks of Stanley Black & Decker, Inc or one of its affiliates, and are used under license.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

La garantie de ce produit est couverte par Cascade Holdings Ltd.

© Stanley Black & Decker, Inc.

STANLEY et le logo STANLEY sont des marques déposées de Stanley Black & Decker, Inc. ou de l'une de ses filiales, et sont utilisées sous licence.

BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR

De garantie van dit product wordt gedekt door Cascade Holdings Ltd.

© Stanley Black & Decker, Inc.

STANLEY en het STANLEY-logo zijn handelsmerken van Stanley Black & Decker, Inc. of een van zijn filialen, en worden onder licentie gebruikt.

2 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die Garantie für dieses Produkt wird von Cascade Holdings Ltd. übernommen.

© Stanley Black & Decker, Inc.

STANLEY und das STANLEY-Logo sind Marken von Stanley Black & Decker, Inc. oder einer ihrer Tochtergesellschaften und werden unter Lizenz genutzt.

Products are manufactured by:

Les produits sont fabriqués par :

Producten worden vervaardigd door:

Die Produkte werden hergestellt von:

Cascade Holdings Ltd.
Gorse Mill, Gorse St
Oldham, OL9 9RJ U.K.

www.stanleytools.co.uk

Eu Authorised Representative:

Mandataire habilité pour la zone UE :

Erkende vertegenwoordiger in de EU:

EU-Bevollmächtigter:

Authorised Rep Compliance
Ground Floor, 71 Lower Baggot Street
Dublin, Ireland
D02 P593

Tension d'alimentation:	5V 1A USB, Li-ion 1 x 3.7V 2600mAh
Type d'ampoule:	LED 8 W non remplaçable (Voir caractéristiques techniques/informations sur la boîte)
	Conforme à toutes les exigences des directives CE en vigueur.
	Produit appartenant à la classe III, ne doit être utilisé qu'avec le câble de chargement fourni.
IP54	Protège contre la poussière et les projections d'eau à faible pression provenant de toutes les directions. Infiltration limitée possible
	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour le recyclage. Renseignez-vous auprès de votre commune ou de votre revendeur local pour obtenir des conseils relatifs au recyclage.

Versorgungsspannung:	5V 1A USB, Li-ion 1 x 3.7V 2600mAh
Lampentyp:	Nicht-austauschbare 8 W LED (Siehe Bewertung / Info auf der Verpackung)
	Konformität mit allen einschlägigen Anforderungen der EG und der britischen Richtlinie.
	Produkt der Schutzklasse III. Es darf nur mit dem mitgelieferten Ladekabel verwendet werden.
IP54	Produkt der Schutzart IP54: Geschützt vor Staub und Niederdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen. Begrenztes Eindringen zulässig
	Alte Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln, wo Einrichtungen dazu existieren.



SXLS50114E - 8W

8W LED Worklight

Lampe de travaux à LED 8 W

LED-werklamp van 8 W

8 W LED-Arbeitsleuchte

Instruction Manual

Manuel d'utilisation

Instructiehandleiding

Bedienungsanleitung



SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

The thick and thin horizontal line field and the engineering plan packaging design are trademarks of Stanley Tools.

CUSTOMER SUPPORT:
For customer service please visit the Online Customer Service Centre at: www.2helpU.com

BEWAAR DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
Het dikke en dunne horizontale lijnveld en het verpakkingsontwerp van het technisch plan zijn handelsmerken van Stanley Tools.

KLANTONDERSTEUNING:
Voor klantenservice kunt u terecht bij de online klantenservice op www.2helpU.com

CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Le champ de lignes horizontales épaisses et fines et le design de l'emballage du plan d'ingénierie sont des marques déposées de Stanley Tools.

L'ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE :
Pour le service clientèle, veuillez vous rendre sur le Portail du service clientèle en ligne à l'adresse suivante : www.2helpU.com

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
Das Feld mit den dicken und dünnen horizontalen Linien sowie das Verpackungsdesign in Form eines Konstruktionsplans sind Marken von Stanley Tools.

KUNDENDIENST:
Bitte besuchen Sie das Online-Kundendienstzentrum unter www.2helpU.com, um Kundendienst zu erhalten.

READ ALL INSTRUCTIONS

Safety

- These instructions are for your safety. Please read through them thoroughly prior to installation and retain them for future reference.
- Check the pack and make sure you have all of the parts listed.
- Remove all packaging, wrap etc. from the product.
- Decide on the appropriate location for your product.
- IP54 product: Protects against dust and low pressure jets of water from all directions. Limited ingress permitted
- Always refer to the installation drawing for the orientation of the product.
- Never put anything on the product or hang anything on any part of this product.
- When the product does not light after installation:
 - > Ensure the product is charged
- Always disconnect the product from the charge lead at least 10 minutes allowing to cool down before any maintenance or adjustment.
- CAUTION: Do not stare at the operating LED light source.

Cleaning care

- The lamp can be cleaned with a clean dry cloth. Do not immerse it in water.
- Always switch off the supply before cleaning.

LEES ALLE INSTRUCTIES


Safety

- Deze instructies zijn bedoeld voor uw veiligheid. Lees ze vóór de installatie aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Controleer de verpakking en zorg ervoor dat u alle vermelde onderdelen hebt gevonden.
- Verwijder alle verpakkingen, folie, enz. van het product.
- Zoek de geschikte locatie voor uw product.
- Product met IP54: Beschermt tegen stof en waterstralen onder lage druk uit alle richtingen. Beperkte toegang toegestaan
- Raadpleeg altijd de installatietekening voor de juiste richting van het product.
- Plaats nooit iets op het product en hang nooit iets aan een onderdeel van dit product.
- Wanneer het product na installatie niet brandt:
 - > Zorg ervoor dat het product is opgeladen
- Koppel het product altijd minimaal 10 minuten los van de laadkabel, zodat het kan afkoelen voordat u onderhoud of afstellingen uitvoert.
- VOORZICHTIG: Kijk niet naar een brandende LED-lamp.

Reiniging

- De lamp kan worden gereinigd met een schone droge doek. Dompel de lamp niet onder in water.
- Schakel altijd de voeding uit alvorens reinigingswerken uit te voeren.

Parts Supplied Pièces fournies Meegeleverde onderdelen Gelieferte Teile



x1



x1

LISEZ L'ENSEMBLE DES CONSIGNES

Safety

- Ces consignes visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant l'installation, puis conservez-les afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Vérifiez le contenu du paquet afin de vous assurer de la présence de toutes les pièces répertoriées.
- Débarrassez le produit de tout emballage, film, etc.
- Choisissez un emplacement approprié pour votre produit.
- Produit IP54 : Protège contre la poussière et les projections d'eau à faible pression provenant de toutes les directions. Infiltration limitée possible
- Référez-vous toujours au schéma d'installation pour l'orientation du produit.
- Ne posez jamais rien sur le produit et n'accrochez rien à une quelconque partie de ce produit.
- Lorsque le produit ne s'allume pas après l'installation :
 - > Assurez-vous que le produit est chargé
- Débranchez toujours le produit du cordon de charge pendant au moins 10 minutes pour lui permettre de refroidir avant d'effectuer tout entretien ou réglage.
- ATTENTION : Ne fixez pas des yeux la source lumineuse LED en fonctionnement.

Opérations d'entretien

- La lampe peut être nettoyée avec un chiffon propre et sec. À ne pas immerger dans l'eau.
- Éteignez toujours l'alimentation électrique avant le nettoyage.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

Sicherheit


- Diese Anweisungen dienen Ihrer Sicherheit. Bitte lesen Sie sie gründlich durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Überprüfen Sie die Packung und stellen Sie sicher, dass alle aufgeführten Teile vorhanden sind.
- Entfernen Sie alle Verpackungen, Umhüllungen usw. vom Produkt.
- Entscheiden Sie sich für den geeigneten Standort für Ihr Produkt.
- Produkt der Schutzart IP54: Geschützt vor Staub und Niederdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen. Begrenztes Eindringen zulässig
- Beziehen Sie sich immer auf die Installationszeichnung, um die Ausrichtung des Produkts zu bestimmen.
- Legen Sie niemals etwas auf das Produkt oder hängen irgendetwas an ein Teil des Produkts.
- Wenn das Produkt nach der Installation nicht funktioniert:
 - > Stellen Sie sicher, dass das Produkt aufgeladen ist
- Trennen Sie das Produkt immer vom Stromnetz und lassen Sie es mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es warten oder anpassen.
- ACHTUNG: Blicken Sie nicht in das eingeschaltete LED-Leuchtmittel.

Reinigung und Pflege


- Die Lampe kann mit einem sauberen, trockenen Tuch gereinigt werden. Nicht ins Wasser tauchen.
- Schalten Sie vor der Reinigung immer die Stromversorgung aus.

Installation Instructions Consignes d'installation
Installatie-instructies Installationsanleitung

1



Unfold the stand
Déplier le pied
Klap de standaard uit
Klappen Sie das Stativ aus



Magnet
Aimant
Magneet
Magnet

2

The product has 2 modes activated via a push button switch. Every time the button is pressed, it cycles through HIGH-LOW modes.
Le produit dispose de 2 modes à activer par bouton poussoir. À chaque pression du bouton, on bascule entre les modes FORT - FAIBLE.
Het product heeft 2 modi die via een drukknopschakelaar worden geactiveerd. Telkens op de knop wordt gedrukt, doorloopt het product de modi HOOG - LAAG.
Das Produkt besitzt 2 Modi, die über einen Taster aktiviert werden.
Jedes Mal, wenn der Taster gedrückt wird, durchläuft es die Modi HOCH – NIEDRIG .

IMPORTANT NOTE:
While charging, the unit CAN NOT be operated.
Disconnect the charging lead from the product in order to operate this worklight.
When charging, only use the charge lead supplied.
Use the charge lead provided to charge the batteries by inserting the charge lead into the connector on the rear of the work light. The 4 flashing LEDs on the rear of the light indicates that the item is charging. When the LED's are static, this will indicate that the battery is fully charged.
CHARGE TIMES (To full charge) - 3 Hours
Run Time: 2.5 Hours @800lm, 4 Hours @400lm.

REMARQUE IMPORTANTE :
Pendant le chargement, l'unité NE PEUT PAS fonctionner.
Débranchez le câble de chargement du produit afin de faire fonctionner cette lampe de travaux.
Pour le chargement, utilisez uniquement le câble de chargement fourni.
Utilisez le câble de charge fourni pour charger les batteries en insérant le câble de charge dans le connecteur situé à l'arrière de la lampe de travail. Les 4 LED clignotant situées à l'arrière de la lampe indiquent que l'article est en cours de chargement. Lorsque les LED sont fixes, la batterie est complètement chargée. (voir ci-dessous pour les temps de chargement.)
TEMPS DE CHARGEMENT (jusqu'à charge complète) - 3 Heures
Durée opérationnelle: 2.5 Heures @800lm, 4 Heures @400lm.

BELANGRIJKE MEDEDELING:
Het toestel kan tijdens het opladen NIET worden gebruikt.
Ontkoppel de oplaadkabel van het product om deze werkklamp te gebruiken.
Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel bij het opladen.
Gebruik de meegeleverde laadkabel om de batterijen op te laden door de laadkabel in de connector te steken die zich aan de achterkant van de werkklamp bevindt. De 4 knipperende LEDs aan de achterkant van de lamp geven aan dat het product aan het opladen is. Wanneer de LEDs continu branden, geeft dit aan dat de batterij volledig is opgeladen. (zie hieronder voor de oplaadtijden.)
OPLAADTIJDEN (om volledig op te laden) - 3 Uren
Werkkingstijd: 2.5 Uren @800lm, 4 Uren @400lm.

WICHTIGER HINWEIS:
Während des Ladevorgangs kann das Produkt NICHT betrieben werden.
Trennen Sie das Ladekabel vom Produkt, wenn Sie diese Arbeitsleuchte betreiben wollen.
Nutzen Sie nur das mitgelieferte Ladekabel zum Aufladen.
Nutzen Sie die mitgelieferte Anschlussleitung, um die Batterien aufzuladen, indem Sie die Anschlussleitung in den Anschluss an der Unterseite der Arbeitsleuchte einstecken. Die 4 blinkenden LEDs an der Vorderseite der Leuchte zeigen an, dass das Produkt aufgeladen wird. Wenn die LEDs statisch leuchten, zeigt dies, dass die Batterie vollständig geladen ist. (Ladezeiten siehe unten.)
LADEDAUER (bis zur vollen Ladung) – 3 Stunden
Laufzeit: 2,5 Stunden bei 800 lm, 4 Stunden bei 400 lm.

Images for illustration purposes only – Product may differ slightly from the one shown
Les illustrations sont présentées à titre indicatif uniquement – Le produit peut différer légèrement de celui qui est présenté
Afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Het product kan enigszins afwijken van het weergegeven product
Die Abbildungen dienen nur der Illustration. Das Produkt kann geringfügig vom abgebildeten Produkt abweichen.