




MDA-525

denver.eu



Swedish

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
7. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
8. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
9. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta


använda den.

10. Snabbanslutningskabeln används som en frånkopplingsanordning. Frånkopplingsanordningen ska vara lätt att använda. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.

Tänk på att DAB-signalen kan försvagas beroende på vilken typ av byggnad du bor i (det kan t.ex. vara svårt att få en ordentlig signal i en byggnad av betong). Signalen kan också vara olika i olika delar av landet.

Kontrollera din lokala sändare för att få den bästa signalen inom ditt område.

KONTROLLERNAS PLACERING




SWE 3

1. Vred för Volym/mapp
2. Söka +/-, välja, snooze
3. Standby
4. Läge
5. Info/Meny
6. Sömn
7. Larm
8. EQ
9. MEM/P-läge (minne – spara förinställning/hämta förinställning/uppspelningsläge)/parkoppling (för BT)
10. Söka, spela upp/pausa, parkoppla
11. Stanna CD-skivan
12. CD-utmatning
13. Skärm
14. Högtalare
15. CD-lucka
16. Teleskopantenn
17. STRÖMINGÅNG
18. Uttag för hörlurar
19. AUX IN-uttag
20. USB-uttag

SWE 4

Fjärrkontroll



SWE 5

	Ström på/av		Tysta
	Bakåt/föregående		Spela upp/pausa
	Framåt/nästa		Stopp
	Larm 1		Larm 2
	Sömn		Snooze
	INFO		INTRO
	SCAN		EQ
	MODE		Upprepa en/alla
	MENU		Slumpvis
	Öka/minska volym		PRESET
	Över 10 spår framåt		Upp/Ner:

SWE 6

DRIFT AV ENHETEN

Koppla in den medföljande strömsladden till 5 VDC IN-uttaget på baksidan av enheten och den andra änden i ett eluttag. Tryck på knappen Standby för att slå på enheten.

DAB-LÄGE

Tryck på knappen MODE för att välja läget DAB-radio och tryck sedan på vredet SÖKA/VÄLJA för att bekräfta valet.

Väljer automatiskt: Tryck på knappen SCAN och skärmen visar ”Skannar ... stationer:”. DAB-stationens nummer visas på skärmen och den första stationen spelas upp automatiskt. Vrid på vredet SÖKA/VÄLJA och tryck sedan på det för att välja station.

FM-LÄGE

Tryck på knappen MODE för att välja läget FM-radio och tryck sedan på vredet SÖKA/VÄLJA för att bekräfta valet. Tryck på knappen SCAN. När en radiostation hittas stoppas frekvensen på skärmen och uppspelningen påbörjas automatiskt. Tryck på knappen SCAN igen för att hitta nästa station.

Om mottagningen är dålig kan du vrida på vredet SÖKA/VÄLJA för att finjustera.

Lagra förinställda DAB/FM-radiostationer:

Tryck på och håll knappen MEM/P-läge nedtryckt till ”Lagra förinställning” visas på skärmen.

Vrid på vredet SÖKA/VÄLJA för att välja det programnummer (1–30) som ska användas för att lagra. Tryck sedan på vredet SÖKA/VÄLJA för att lagra.

Upprepa samma procedur till alla radiostationer har lagrats i programlistan. För att hämta en förinställning kan du trycka på knappen MEM/P-läge och sedan vrida på vredet SÖKA/VÄLJA för att välja önskad förinställd station. Tryck på

vredet SÖKA/VÄLJA för att bekräfta.

Inställningar för alarm

Slå på enheten eller aktivera standby-läget och tryck sedan på knappen LARM till menyerna Larm 1 och Larm 2 visas.

Vrid på vredet SÖKA/VÄLJA för att välja larmet som ska ställas in. Tryck på vredet SÖKA/VÄLJA för att bekräfta. Tryck och vrid på vredet SÖKA/VÄLJA för att ställa in alarmet.

- Larmläge: Larm PÅ/AV
- Larmtid
- Larmkälla: Summer, DAB, FM, CD, USB
- Upprepa larm: En gång, varje dag, helger (lördag och söndag), arbetsdagar (måndag till fredag)
- Larmlöslarm

När du har ställt in larmet ska du trycka på knappen Larm igen för att bekräfta alla inställningar.

SNOOZE

När larmet ljuder kan du trycka på vredet SÖKA/VÄLJA för att snooze det.

Larmet aktiveras fem minuter senare.

STÄNG AV LARMET

Du kan avbryta larmet när det ljuder genom att trycka på knappen LARM eller STANDBY. Larmet ljuder igen på nästa schemalagda dag.

STÄNGA AV LARMET HELT

Tryck på knappen LARM och vrid på vredet SÖKA/VÄLJA för att välja önskat larmläge, medan larminställningarna visas på skärmen. Tryck sedan på vredet SÖKA/VÄLJA för att stänga av larmet helt.

AUX-LÄGE

Anslut AUX-kabeln från utgången på din mediaspelare – såsom en MP3-spelare – till AUX IN-uttaget.

Tryck på knappen MODE för att välja AUX-läget. Starta din mediaspelare och justera volymen till önskad lyssningsnivå.

BLUETOOTH-LÄGE

1. Tryck på knappen MODE för att välja Bluetooth-läget.
2. Aktivera Bluetooth på din enhet för att parkoppla den med radion.
3. Placera enheten inom 20 cm (8 tum) från radion.
4. Välj "MDA-525" på enheten för att ansluta till radion. När enheten är ansluten visar den "ansluten".

USB-LÄGE

1. Koppla in en USB-enhet till USB-porten på enhetens baksida.
2. Tryck på knappen Mode för att välja Bluetooth-läget. Musiken spelas upp automatiskt.
3. Tryck på knappen Spela upp för att spela upp eller pausa musiken på USB-enheten.
4. Vrid inställningsvredet "<<" eller ">>" för att spola bakåt eller framåt i musiken på USB-enheten.

Använda CD-spelaren

1. Sätt i en CD-skiva i CD-facket och tryck på Spela upp. Musiken börjar spelas upp.
2. Om knappen Stopp trycks ned under uppspelning eller i pausat läge kommer hela systemet att stoppas.
3. Vrid på vredet << eller >> för att hoppa ett spår framåt eller bakåt.

Läget upprepa CD-skiva/slumpmässig uppspelning

Tryck på knappen P-läge under uppspelning för att välja funktionerna Upprepa och Slumpmässig uppspelning. Tillgängliga alternativ anges i tabellen nedan.

För CD och MP3

Uppspelningsläge	LCD-skärmindikator
Upprepa spår	
Upprepa alla	
Slumpvis	
Upprepa en mapp (endast för MP3-skivor)	
Av	-

Programmera CD-skivan

Den här funktionen låter dig lyssna på önskat spår, mapp (endast MP3) eller hela skivan.

- 1. Aktivera CD-läget och stoppa CD-uppspelningen.
- 2. Tryck på knappen Mem/P-läge och "P01 TXX" visas på skärmen.
- 3. Vrida på inställningsvredet << eller >> för att välja önskat spår.
- 4. Tryck på knappen Mem/P-läge för att spara spåret i minnet.
- 5. Upprepa steg 3 och 4 för att lägga till ytterligare spår i minnet, efter behov.
- 6. När alla önskade spår har programmerats kan du trycka på knappen "SPELA UPP/PAUSA" för att spela upp skivan i den valda ordningen. (★ visas på skärmen när CD-spelaren spelar upp spåren i önskad ordning.)
- 7. Tryck knappen Stopp för att stoppa uppspelningen och tryck på den igen för att radera allt lagrat minne. (★ försvinner om minnet raderas).

Programmeringsförloppet avbryts automatiskt om ingen knapp trycks på inom en period av cirka 10 sekunder efter att knappen "Mem/P-läge har tryckts ned.

Välja CD MP3-mapp

Aktivera CD-läget och tryck på vredet VOLYM till mappnumret såsom "F01" blinkar på skärmen. vrid på sedan på vredet SÖKA för att välja önskad mapp på CD MP3-skivan.

Obs! Detta förutsätter att CD MP3-skivan har en mappstruktur.

SE	
Tillverkarens namn ellerävarum rke,kommersiellt registreringsnummer samt adress	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301, 401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Modellidentifierare	AS1201A-0502000EUL
Inspänning	50/60Hz
Inmatningens AC-frekvens	100-240VAC
Utpänning	5.0V
Utström	2.0A
Uteffekt	10.0W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	≥ 78.7%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	/
Strömförbrukning utan belastning	<0.1W

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på

återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning MDA-525 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sökkonen högst upp på webbplatsen. Ange modellnumret: MDA-525. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

1. Driftfrekvensintervall: FM 87.5-108.0MHz, DAB174-240MHz
2. Max. uteffekt: 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
3. Bluetooth frequency: 2.400 - 2.4835 GHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1