


DAB+ FM RADIO

DAB-30



INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.


Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen gleichzeitig. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das System für längere Zeit nicht verwenden. Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien, wenn Sie sie in das Produkt einsetzen. Falsches Einsetzen kann eine Explosion verursachen. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
7. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Gehörverlust führen.
8. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
9. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Wird das Steckernetzteil als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich ist.
10. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

Kurzanleitung

PRODUKTÜBERSICHT



- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 WECKRUF-Taste | 8 SPEICHERPLATZ-Taste |
| 2 /MODUS-Taste | 9 VOR-Taste |
| 3 MENÜ/INFO-Taste | 10 LCD-Display |
| 4 SCAN-Taste | 11 Antenne |
| 5 LAUTSTÄRKE/AUSWAHL-Taste | 12 Batteriefach |
| 6 SCHLUMMER-Taste | 13 DC-Eingangsbuchse |
| 7 ZURÜCK-Taste | 14 LINE-Eingangsbuchse |
| | 15 Ohrhörerbuchse |

Ein/Ausschalten

Drücken Sie kurz die Taste /MODUS, um das Produkt einzuschalten.

Halten Sie die Taste /MODUS gedrückt, damit das Produkt in den Standby wechselt.

Halten Sie die Taste /MODUS erneut gedrückt, um das Produkt auszuschalten.

UKW-Modus

SCAN-Taste

Drücken Sie kurz die Taste **SCAN**, um automatisch nach verfügbaren UKW-Radiosendern suchen und diese speichern zu lassen.

SPEICHERPLATZ-Taste

Drücken Sie die Taste **SPEICHERPLATZ**, um sich die gespeicherten UKW-Radiosender anzeigen zu lassen.

Drücken Sie kurz die Taste **ZURÜCK/VOR**, um einen gespeicherten UKW-Radiosender auszuwählen und anschließend die Taste **LAUTSTÄRKE/AUSWAHL**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Halten Sie die Taste **SPEICHERPLATZ** gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln. Drücken Sie anschließend kurz die Taste **ZURÜCK/VOR**, um eine Speicherplatznummer zwischen 1 und 20 für den aktuellen UKW-Radiosender auszuwählen und dann die Taste **LAUTSTÄRKE/AUSWAHL**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

MENÜ-Taste

Drücken Sie kurz die Taste **MENÜ**, um verschiedene Informationen über den aktuellen UKW-Radiosender anzeigen zu lassen.

Halten Sie die Taste **MENÜ** gedrückt, um die nachstehenden Menüoptionen anzeigen zu lassen: Scannen, Einstellung, Audio und Systemeinstellung. Drücken Sie kurz die Taste **ZURÜCK/VOR**, um eine Option auszuwählen und anschließend die Taste **LAUTSTÄRKE/AUSWAHL**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

VOR/ZURÜCK-Taste

Halten Sie die Taste **ZURÜCK/VOR** gedrückt, um einen UKW-Radiosender automatisch abstimmen zu lassen. Drücken Sie mehrmals kurz die Taste **ZURÜCK/VOR**, um die UKW-Frequenz feinabzustimmen.

LAUTSTÄRKE/AUSWAHL-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke einzustellen oder eine Auswahl zu bestätigen.

DAB-Modus

MODUS-Taste

Drücken Sie die Taste **MODUS**, um in den DAB-Modus zu wechseln. Die lokalen DAB-Radiosender werden automatisch gesucht und gespeichert.

SCAN-Taste

Drücken Sie kurz die Taste **SCAN**, um automatisch nach verfügbaren DAB-Radiosendern suchen und diese speichern zu lassen.

SPEICHERPLATZ-Taste

Drücken Sie die Taste **SPEICHERPLATZ**, um sich die gespeicherten DAB-Radiosender anzeigen zu lassen.

Drücken Sie kurz die Taste **ZURÜCK/VOR**, um einen gespeicherten DAB-Radiosender auszuwählen und anschließend die Taste **LAUTSTÄRKE/AUSWAHL**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Halten Sie die Taste **SPEICHERPLATZ** gedrückt, um in den Programmiermodus zu wechseln. Drücken Sie anschließend die Taste **ZURÜCK/VOR**, um eine Speicherplatznummer zwischen 1 und 20 für den aktuellen DAB-Radiosender auszuwählen und dann die Taste **LAUTSTÄRKE/AUSWAHL**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

MENÜ-Taste

Drücken Sie die Taste MENÜ, um verschiedene Informationen über den aktuellen DAB-Radiosender anzuzeigen zu lassen.

Halten Sie die Taste MENÜ gedrückt, um die nachstehenden Menüoptionen anzeigen zu lassen: Vollständiger Scan, Manuelle Abstimmung und DRC/Senderbereinigungssystem. Drücken Sie kurz die Taste ZURÜCK/VOR, um eine Option auszuwählen und anschließend die Taste LAUTSTÄRKE/AUSWAHL, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

VOR-Taste

Drücken Sie kurz die Taste ZURÜCK/VOR, um einen gespeicherten DAB-Radiosender auszuwählen und anschließend die Taste LAUTSTÄRKE/AUSWAHL, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

LAUTSTÄRKE/AUSWAHL-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke einzustellen oder eine Auswahl zu bestätigen.

Weckrufmodus

WECKRUF-Taste

Drücken Sie kurz die Taste WECKRUF, um Weckruf 1 auszuwählen. Wählen Sie Weckruf 2 durch erneutes Drücken der Taste WECKRUF aus. Drücken Sie kurz die Taste ZURÜCK/VOR, um eine Weckrufoption auszuwählen und anschließend die Taste LAUTSTÄRKE/AUSWAHL, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

SCHLUMMER-Taste

Wenn der Weckruf ertönt, dann können Sie die Taste SCHLUMMER drücken, um den Weckruf für den Moment stummzuschalten. Er ertönt nach 10 Minuten erneut.

AUX-Modus

Drücken Sie die Taste MODUS, um in den Modus AUX zu wechseln. Schließen Sie an der LINE-Eingangsbuchse ein externes Audiowiedergabegerät an.

MENÜ-Taste

Drücken Sie kurz die Taste MENÜ, um verschiedene Informationen über den AUX-Modus anzeigen zu lassen. Halten Sie die Taste MENÜ gedrückt, um eine Option anzeigen zu lassen und drücken Sie anschließend die Taste LAUTSTÄRKE/AUSWAHL, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

LAUTSTÄRKE/AUSWAHL-Taste

Mit dieser Taste können Sie die Lautstärke einstellen.

Die Tasten SCAN, SPEICHERPLATZ und ZURÜCK/VOR sind im Modus AUX deaktiviert.

Verwendung von Ohrhörern

Sie können Ihre Ohrhörer mit 3,5-mm-Klinkenstecker (nicht im Lieferumfang enthalten) am Ohrhörereingang dieses Produkts anschließen.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	Ausgang 5 V  /1000 mA Eingang: 100 – 240 V AC / 50/60 Hz
Batterietyp	4 x Batterie vom Typ AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
DAB	174 MHz – 240 MHz
UKW	87,5 MHz – 108 MHz

Name des Herstellers oder Handelsmarke, Handelsregisternummer und Anschrift	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd. 9144190005507476980 Huazhaoxin Industrial park B-4F, Golden phoenix Industrial Zone,Fenggang Town, Dongguan,Guangdong Province,China
Modellidentifikator	OBL-0501000E
Eingangsspannung	100~240V
Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs	50/60Hz
Ausgangsspannung	5.0V
Ausgangsstrom	1.0A
Ausgangsleistung	5.0W
Durchschnittliche Effizienz bei Normallast	76.52%
Effizienz bei Niederlast (10 %)	- - -
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.081W

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp DAB-30 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: DAB-30. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: DAB: 174 MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5 MHz to 108 MHz

Max. Ausgangsleistung: 20W/2W RMS

Power/AMPS: 1x2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1