


Instruction Manual

Wooden Retro FM/DAB+ Radio with Bluetooth



DAB-36

denver.eu



German

 Der Blitz mit Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Gehäuse des Geräts warnen, die so hoch ist, dass die Gefahr von Stromschlägen besteht.	ACHTUNG GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHOCK ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG EINES STROMSCHLAGS. NICHT DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) ENTFERNEN ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDE TEILE IM INNEREN. REPARATUR UND WARTUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.	 Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Gebrauchs- und Wartungsanleitungen in der Begleitliteratur des Geräts hinweisen.
---	--	---

ACHTUNG:
UM DIE STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN, DEN BREITEN STIFT DES STECKERS VOLLSTÄNDIG IN DEN BREITEN SCHLITZ STECKEN.

Warnung:

1. Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem beengten Ort oder in einem Einbau, wie z. B. in einem Bücherregal oder dergleichen, und achten Sie auf angemessene Belüftungsbedingungen auf der offenen Seite. Die Ventilation darf nicht durch Abdecken der Ventilationsöffnungen mit Zeitungen, Tischdecken oder Gardinen beeinträchtigt werden.
2. **WARNUNG:** Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene oder bereitgestellte Erweiterungen/Zubehörteile (wie exklusives Netzteil, Akkus usw.)
3. **WARNUNG:** Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät ist nicht spritz- oder tropfwasserdicht. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.
4. **WARNUNG:** Die Batterien (Batteriepack oder eingelegte Batterien) dürfen keiner übermäßigen Wärme wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
5. **WARNUNG:** Das Stecker-Netzteil ist die Trennvorrichtung. Die Trennvorrichtung muss immer betriebsbereit sein.

- 
6. **ACHTUNG:** Sachgemäße Entsorgung dieses Produktes. Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät innerhalb der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie das Gerät zur Vermeidung von Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung auf verantwortungsvolle Weise, um die Wiederverwertung von natürlichen Ressourcen zu unterstützen. Bitte geben Sie das Gerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

7.  Das Gerät entspricht der Klasse II und ist doppelt isoliert. Es muss nicht an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.


8.  Angaben zur Spannungsversorgung siehe Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Gehörverlust führen.
7. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
8. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.
9. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
10. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten Netzteil. Wird das Steckernetzteil als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich sein. Achten Sie darauf, dass die Trennvorrichtung stets leicht zugänglich ist.
11. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

BEDIENELEMENTE



STROMVERSORGUNG NETZBETRIEB

Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Netzkabels in den 5-V-Gleichspannungseingang an der Rückseite des Gerätes und das andere Ende in eine Steckdose.
Bei Erstgebrauch schließen Sie das Netzkabel fest an der Buchse an, damit ein guter Kontakt hergestellt wird.

BATTERIEBETRIEB

Zum Batteriebetrieb muss das Netzkabel abgezogen werden.
Ziehen Sie das Netzkabel vom Gerät ab und setzen Sie 4 C-Batterien (nicht mitgeliefert) in das Batteriefach ein.
Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Hinweis: Überprüfen Sie die Batterien des Gerätes regelmäßig. Überalterte oder erschöpfte Batterien müssen ausgetauscht werden. Bei längerer Nichtbenutzung oder wenn Sie das Gerät ausschließlich im Netzbetrieb benutzen, entnehmen Sie die Batterien bitte aus dem Batteriefach, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Warnung: Vor der Benutzung des Gerätes: dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
Bei längerer Nichtbenutzung (beispielsweise im Urlaub) ziehen Sie bitte den Netzstecker.

GER 3

SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN:

Bewahren Sie Batterien vor Kindern und Haustieren geschützt auf.
Setzen Sie Batterien polrichtig (+/-) ein. Nichtbeachtung der Batteriepolung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
Überalterte oder erschöpfte Batterien müssen entnommen werden. Bei längerer Nichtbenutzung entnehmen Sie bitte die Batterien, um Schäden durch korrodierte Batterien zu vermeiden.
Werfen Sie Batterien keinesfalls ins Feuer und setzen Sie sie auch keinen anderen Wärmequellen aus.

Entsorgung der Batterien: Überalterte oder erschöpfte Batterien müssen ordnungsgemäß entsprechend der örtlichen Bestimmungen entsorgt werden. Wenden Sie sich bitte für detaillierte Informationen an Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen.

Folgen Sie den Sicherheits-, Benutzungs- und Entsorgungsanleitungen des Batterieherstellers

BEDIENUNG

Drücken Sie Standby, um das Gerät einzuschalten.

DAB-MODUS

Automatisches auswählen: Drücken Sie die SCAN-Taste, damit wird „SCANNING“ im Display angezeigt, die Anzahl der DAB-Sender wird oben rechts angezeigt und der erste Sender wird automatisch wiedergegeben. Drehen und drücken Sie den TUNE/SELECT-Knopf zur Auswahl des nächsten oder vorherigen Senders.

Manuelle Sendersuche: Halten Sie die INFO-Taste gedrückt und stellen Sie mit TUNE/SELECT das Symbol „MANUAL TUNE“ ein, dann wählen Sie mit TUNE/SELECT einen Sender.

Hinweis: Möglicherweise müssen Sie warten, bis sich das Gerät auf den neuen Sender eingestellt hat.

DAB-Senderspeicher:

Halten Sie zum Empfangen des gewünschten DAB-Senders die PRESET-Taste gedrückt. „Voreinstellung“ „<1: (Leer)>“ wird am Display angezeigt.

Wählen Sie durch Drehen von TUNE/SELECT den gewünschten Senderspeicher (1-10) aus, auf dem Sie den Sender speichern möchten. Dann drücken Sie TUNE/SELECT zum Speichern.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle gewünschten Sender gespeichert sind.

Um einen gespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie PRESET und drehen TUNE/SELECT, um den gewünschten gespeicherten Radiosender auszuwählen. Drücken Sie TUNE/SELECT zum Bestätigen.

Bitte beachten Sie: Sie können die gespeicherten Sender 1, 2 oder 3 auch direkt einschalten, indem Sie die Tasten 1, 2 oder 3 am Gerät drücken.

UKW-MODUS

Drücken Sie zur Auswahl des FM-Radiomodus DAB/FM/AUX/BT, drücken Sie dann SCAN. Sobald ein Radiosender gefunden wurde, läuft die Frequenz am Display nicht länger durch und die Wiedergabe startet automatisch. Bei schlechtem Empfang drücken Sie TUNE/SELECT zur Feinabstimmung. Die UKW-Senderspeicher entsprechen den DAB-Senderspeichern.

Menütaste

A. Drücken Sie im DAB-Modus die Taste MENU und drehen Sie dann den Abstimmregler

GER 4

„TUNE/SELECT“, um sich die verfügbaren Typen anzeigen zu lassen. Drücken Sie die Taste MENU erneut, um zurückzukehren.

1. Vollständige Suche
Vollständige Suche nach DAB-Radiosendern
2. Manuelle Suche
DAB-Radiosender manuell suchen
3. Dynamic Range Compression (DRC) (Aus/ Hoch/Gering)
Diese Funktion reduziert den Unterschied zwischen dem lautesten und leisesten übertragenen Audioinhalt. Dadurch werden leise Töne vergleichsweise lauter und laute Töne vergleichsweise leiser.
Hinweis: DRC funktioniert nur, wenn es von der Sendeanstalt für einen bestimmten Sender aktiviert ist.
4. Senderreihenfolge
Die Sender können alphanumerisch oder nach Ensemble angeordnet werden.

5. Bereinigen (Ja/Nein)

Ja - entfernt alle ungültigen Sender.

Nein - alle Sender behalten.

6. System

- Uhrzeit

I . Uhrzeit/Datum einstellen

II . Automatische Aktualisierung

III. 12/24-Stunden-Format einstellen

IV. Datumsformat einstellen

- Hintergrundbeleuchtung

I . Zeitüberschreitung

II . Einschaltstufe

III. Dimmer-Stufe

- Sprache

- Werksrücksetzung

Wählen Sie zum Löschen aller Einstellungen

- „JA“ SW-Version

- B. Im FM-Modus. Drücken Sie die Taste MENU und drehen Sie dann den Abstimmregler „TUNE/SELECT“, um sich die verfügbaren Typen anzeigen zu lassen. Drücken Sie die Taste MENU erneut, um zurückzukehren.

1. Sucheinstellung

Zur Auswahl nur der starken oder aller Sender.

2. Audioeinstellung

Zur Auswahl von Erzwungenes Mono oder Stereo erlaubt

3. System

- Uhrzeit

I . Uhrzeit/Datum einstellen

II . Automatische Aktualisierung

III. 12/24-Stunden-Format einstellen

IV. Datumsformat einstellen

- Hintergrundbeleuchtung
 - I . Zeitüberschreitung
 - II . Einschaltstufe
 - III. 1Dimmer-Stufe

- Sprache

- Werksrücksetzung

Wählen Sie zum Löschen aller Einstellungen

- „JA“ SW-Version

INFO-Taste

- A. Im DAB-Modus kann das GERÄT DAB-Informationen auf der untersten Zeile des Displays anzeigen. Drücken Sie die Taste INFO, um die verfügbaren Informationen anzeigen zu lassen.
- B. Im FM-Modus kann das GERÄT FM-Informationen auf der untersten Zeile des Displays anzeigen. Drücken Sie die Taste INFO, um die verfügbaren Informationen anzeigen zu lassen.

Weckrufeinstellungen

Alarmer funktionieren nur, wenn das Gerät eingeschaltet (Netz- oder Akkustrom) oder im Bereitschaftsmodus (nur Netzstrom) ist.

Alarme können im Bereitschaftsmodus ein- oder ausgeschaltet werden (siehe unten). Die Alarmparameter können jedoch nur eingestellt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Alarme einstellen

Schalten Sie das Gerät ein.

Drücken Sie zur Festlegung oder Änderung von Alarm 1 einmal „ALARM“ und dann „TUNE/SELECT“. Drücken Sie zur Festlegung oder Änderung von Alarm 2 zweimal „ALARM“ und dann „TUNE/SELECT“. Drücken Sie zum Verlassen des Alarmeinstellungsmodus erneut „ALARM“.

- Quelle – Summer/ DAB/F

Wenn DAB oder FM als Audioquelle ausgewählt wird, werden Sie aufgefordert, den zuletzt abgespielten Sender oder einen der voreingestellten Sender (falls eingestellt) zu wählen.

- Täglich/Einmalig/Am Wochenende/Wochentags

Wählen Sie die Tage, an denen der Alarm aktiv ist.

Hinweis: Wenn Sie „Einmal“ wählen, werden Sie zur Eingabe des erforderlichen Datums aufgefordert.

- Alarm – Aus /E

AUX-EINGANG

Schließen Sie das AUX-Kabel am Audioausgang des externen Geräts (MP3-Player usw.) und am

AUX-Eingang an.

Drücken Sie zur Auswahl des AUX-Modus die Taste DAB/FM/AUX/BT und „Hilfseingang“ erscheint am LCD.

Schalten Sie den Player ein und regeln Sie die Lautstärke.

Im Bluetooth-Modus

Drücken Sie zur Auswahl des AUX-Modus die Taste DAB/FM/AUX/BT und „Smartgerät“ erscheint am LCD.

So koppeln Sie das Radio mit Ihrem Telefon:

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion am Telefon oder Tablet ein. Anweisungen entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Mobiltelefons.

- Platzieren Sie das Telefon in einer Reichweite von 20 cm zum Radio.
- Achten Sie darauf, dass sich das Radio im BT-Modus befindet. Wählen Sie zur Verbindung mit dem Bluetooth-Radio „DAB-36“ an Ihrem Telefon. Nach dem Aufbau der Verbindung zeigt Ihr Telefon „BT verbunden“ an.
- Nun können Sie Ihre Musik mit dem Radiogenießen!


Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp DAB-36 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://denver.eu/denver-dab-36/>

- Betriebsfrequenzbereich: FM 87,5 bis 108,0 MHz; DAB 174 bis 240MHz
- Max. Ausgangsleistung: 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
- Bluetooth-Frequenz: 2,45GHz.

DE	
Name des Herstellers oder Handelsmarke, Handelsregisternummer und Anschrift Modellidentifikator	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301, 401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Sijieet, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA
Model Identifier	AS0601A-0501000EUL
Eingangsspannung	100-240V ~
Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5V
Ausgangsstrom	1A
Ausgangsleistung	5W
Durchschnittliche Effizienz bei Normallast	73.86%
Effizienz bei Niederlast (10 %)	67.07%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.072W

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die Ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, falls das Abfallmaterial (entsorgte elektrische und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
8382 Hinnerup
Dänemark
Denver.eu
facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1