



HDD-1400

Hochleistungs Haar Trockner

mit Digitalanzeige und Negativ-Ionen-Funktion

Negative
Ionen-Ausgabe:
200 Millionen/cm³



1400 W
Bürstenloser
Motor

2 Luft-
geschwindigkeits-
und
3 Temperatur-
einstellungen



High-speed
Brushless Motor



Low noise



Intelligent
Temperature Control



Negative-ion
Hair Care

Lassen Sie sich jeden Tag die Haare machen!

Produktbeschreibung

Merkmale

- Bürstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor mit 1400 W
- Integriertes intelligentes Temperatursystem, regelt Luftstrom und Temperatur präzise, um Überhitzung und Haarschäden zu vermeiden
- 2 Luftgeschwindigkeiten
- 3 Temperatureinstellungen:
Normale Temperatur: Stufe 1: 25°C±5; Stufe 2: 25°C±5
Mittlere Temperatur: Stufe 1: 45°C±5; Stufe 2: 60°C±5
Hohe Temperatur: Stufe 1: 55°C±5; Stufe 2: 75°C±5
- Integrierter Generator für negative Ionen kann die Ansammlung statischer Elektrizität effektiv reduzieren, das Haar glätten und schützen
- Ausgabe negativer Ionen: 200 Millionen/cm³
- Mit abnehmbarer Luftdüse und 1,8 m langem Kabel

Zahlen & Fakten



Verpackung:
4 stk./Export Karton



Abmessungen:
7,00 (w) x 28,00 (h) x 8,90 (d) cm

Barcode:

Dark Grey: 5 706 751 081 248 Light Green: 5 706 751 081 286
Purple: 5 706 751 081 187 Silver: 5 706 751 081 262 White: 5 706 751 081 224
White dark grey: 5 706 751 081 392

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten