



RVC-125

Staubsauger-roboter

mit Gyro-Navigation



Saugleistung:
2700pa



Tuya-kompatibel
WLAN-
Verbindung

660 ml
Staubbehälter
Geräuschpegel:
<65 dB



Putzen Sie Ihr Haus, während Sie auf dem Sofa sitzen!

Productinformation

Merkmale

- Roboterstaubsauger mit Gyro-Navigation
- Vier verschiedene Reinigungsprogramme: Autoclean, Edge, Spot & Zigzag
- Bürstenloser Motor mit 2700pa Saugleistung
- Anti-Fall-Sensoren und Anti-Kollisions-Sensoren
- Automatische Ladestation
- 660ml Staubbehälter inklusive
- Seitenbürste
- HEPA-Filter Level 11
- Geräuschpegel: unter 65dB
- Betriebszeit: bis zu 150min pro Ladung
- Ladezeit: bis zu 6 Stunden
- Eingebauter Lithium-Akku: 2600mAh
- Steuerung über TUYA-App

Zahlen & Fakten

-  Verpackung:
4 stk./Exportkarton
-  Abmessungen:
33 (w) x 7,6 (h) x 33 (d) Cm
-  Barcode:
5 706 751 080 920

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten