

Artikel-Nr.	24731-ss
Bezeichnung	Schutzkontaktkupplung DB fb LED IP54 schwarz Serie TopTaurus2
Langbeschreibung	Schutzkontaktkupplung Serie TopTaurus2 mit Deckelband Farbe: schwarz, Material: PA6 2K gummiert schraubenloses Schnellverschlusssystem für Gehäusehaube LED Betriebsspannungsanzeige Schutzkontaktsystem: franz./belg. 16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54
GTIN (EAN)	9003399505966
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,128 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	200

ETIM 9.0	EC001327
Ausführung	Schutzkontaktstift
Werkstoff	Kunststoff
Für erschwerte Bedingungen nach VDE	Nein
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschluss technik	Schraubklemme
Farbe	schwarz
Polzahl	3
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A

K (Kabel Ø)	6-14 mm
SW	21 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm²
Kontaktschrauben	80 Ncm
Zugentlastung	400 Ncm
Abmantelungslänge	30 mm
Abisolierlänge	7 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C

