



18749800 LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE SRT4 - 7,99 EUR

Philips Ultra Efficient Lampen liefern äußerst nachhaltige and langlebige LED Beleuchtung für sehr hohe Energieersparnis über eine mittlere Lebensdauer von 50,000 Stunden

"Unsere UltraEfficient Glas-LED-Lampen halten mit einer mittleren Lebensdauer von 50,000 Stunden ca. 3,5x so lange wie Standard-LED-Lampen, was für einen selteneren Lampenwechsel und somit für weniger Müll sorgt. Zudem bieten sie bis zu 60 Prozent Ersparnis gegenüber Standard-LED-Lampen. Dies führt zu einer niedrigeren Stromrechnung, geringeren CO2-Emissionen und zu einem lebenswerteren Planeten. Wir haben die Eleganz und den Glanz von Glas mit der Innovation und Effizienz von LED kombiniert, um ein gemütliches Innenraumlicht zu schaffen. Die Lampen behalten jahrelang ihre anfängliche Helligkeit für ungetrübten Gebrauch. Die Lampen entsprechen unserem EyeComfort Qualitätsversprechen. Denn eine schlechte Lichtqualität kann die Gesundheit der Augen beeinträchtigen. Daher ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Philips LED-Lampen erfüllen strenge Prüfkriterien, um sicherzustellen, dass sie unseren Anforderungen an den Sehkomfort entsprechen."

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	2,3
Ersatzwattage	0
Sockel	E27
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	50000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Design/Materialausführ.

Material	Glas
Grundfarbe	klar

Energieeffizienz

Kategorie	A
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,1 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

Codes

EAN Artikel	8720169187498
EAN Verpackungseinheit	8720169187504
Bestellnummer (EOC)	872016918749800
Interne Nr. Signify (GPC)	929003622701

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	28
Artikel mit Verpackung / g	
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	14,44

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4
Anzahl VPE pro Palettenlage	168
Anzahl Lagen pro Palette	8
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	336

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	10,50	6,00	6,00
Verpackung in cm (H/B/T)	14,60	6,30	6,50
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	13,7	7,3	27,3
Palette in cm (H/B/T)	124,30	80,00	120,00

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	8539520000
Herkunftsland	CN



8 7 2 0 1 6 9 1 8 7 4 9 8



Ausstellungsdatum: 20.11.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.